

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Práčka so sušičkou WT1:

Rýchly a pohodlný všestranný prostriedok pre veľké pranie.



- 9 kg prania – 5 kg sušenia – ideálne pre veľké množstvo bielizne
- Presné a automatické dávkovanie pracieho prostriedku s TwinDos®
- Pranie a sušenie v najkratšom čase – QuickPower
- SteamCare skráti čas žehlenia až o 50 % a osvieži Vaše oblečenie



EAN: 4002516365716 / Číslo materiálu: 11588300 /
Číslo starého materiálu: 11TW8704OER

Vyhotovenie	
Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vpravo
Vyhotovenie	
Práčky s predným plnením	•
Práčka s funkciou sušenia	
Priebežné pranie a sušenie	•
Elektronické meranie zostatkovej vlhkosti	•
Kondenzačné sušičky s vodným chladením	•
Tepelné odstredovanie	•
Odstredovanie	
Max. počet otáčok pri odstredovaní	1600
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredovania“	•
Dizajn	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Chróm
Vyhotovenie ovládacieho panela	šikmý
Spôsob ovládania	Dotykové ovládanie
Displej	MTouch
Čistiaci výkon	
Inovatívna technológia prania PowerWash	•
Automatické dávkovanie pracieho prostriedku TwinDos	•
Presné dávkovanie CapDosing	•
Program škrvny	•
Preukázaná vírusová hygiena	•
Ochrana bielizne	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg pri praní	9,0
Naplnenie v kg pri sušení	6,0
Technológia PerfectCare	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Predvolba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zobrazenie denného času	•
Indikátor priebehu programu	Áno
Informačné texty	•
Obľúbené programy	•
Automatické vypláchnutie žmolkov	•
Osvetlenie bubna	LED
MultiLingua	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
Indikácia naplnenia a odporúčané dávkovanie	•
AddLoad	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Trieda energetickej účinnosti prania a sušenia (A – G)	D

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Práčka so sušičkou WT1:

Rýchly a pohodlný všestranný prostriedok pre veľké pranie.



EAN: 4002516365716 / Číslo materiálu: 11588300 /

Číslo starého materiálu: 11TW8704OER

Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre úplný prevádzkový cyklus v kWh	307
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	49
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus pre prací cyklus v l	48
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus pre úplný prevádzkový cyklus v l	73
Trieda efektívnosti odstreďovania	A
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstreďovaní)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstreďovaní v dB(A) re 1 pW	69
Doba trvania programu pri menovitej kapacite pre prací cyklus	199
Doba trvania programu pri menovitej kapacite pre úplný prevádzkový cyklus	439
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,10
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	0,50
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Počítadlo množstva vody	•
Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•
Programy prania	
QuickPower	•
Automatika	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Košele	•
Hodváb (ručné pranie)	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express	•
Tmavá bielizeň	•
Džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Športová bielizeň	•
Športová obuv	•
Vankúše	•
Páperie	•
Záclony	•
Bavlna hygiena	•
Čistenie prístroja	•
Bavlna so šípkou	•
Nové textilie	•
Škrobenie	•
ECO 40-60	•
Programy sušenia	
QuickPower	•
Automatika	•
Bavlna	•

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Práčka so sušičkou WT1:

Rýchly a pohodlný všestranný prostriedok pre veľké pranie.

EAN: 4002516365716 / Číslo materiálu: 11588300 /

Číslo starého materiálu: 11TW8704OER

Bavlna so šípkou	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Hodváb	•
Vlna	•
Express	•
Tmavá bielizeň	•
Džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Športová bielizeň	•
Športová obuv	•
Štandardný vankúš	•
Bavlna hygiena	•
Nové textílie	•
Studený vzduch	•
Teplý vzduch	•
Osvieženie	•
Konečná úprava parou	•
Extra pranie	
Krátky	•
Namáčanie	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
AllergoWash	•
Single	•
Extra sušenie	
Ochrana proti pokrčeniu	•
Kvalita	
Protizávažia zo sivej liatiny	•
Bezpečnosť	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Waterproof-Metal
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	714
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1132
Hmotnosť v kg	102
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
Dodávané príslušenstvo	
3 kapsuly	•

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Práčka so sušičkou WT1:

Rýchly a pohodlný všestranný prostriedok pre veľké pranie.



EAN: 4002516365716 / Číslo materiálu: 11588300 /

Číslo starého materiálu: 11TW8704OER

UltraPhase 1 + 2

Voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase

Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

•


•

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (CA), english (GB),
english (US), español,
français (CA), français
(FR), hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugués,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Práčka so sušičkou WT1:


Rýchly a pohodlný všestranný prostriedok pre veľké pranie.




WT1 9/6 kg, installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm