

K 7473 D

Zabudovateľná chladnička

s FlexiLight 2.0 a PerfectFresh Active – aktívne zvlhčovanie pre max. sviežosť.



- 5x dlhšie čerstvé vďaka aktív. zvlhčovaniu – PerfectFresh Active
- Individuálne nastaviť. osvetl. sklen. políc vďaka FlexiLight2.0
- Rovnomerné rozloženie teploty v celom chlad. priestore – DynaCool
- Individ. prispôsobiteľné nastav. výšky políc vo vnútor. dvierkach
- Žiadny viditeľný kondenzát vďaka suchej zadnej stene CleanSteel



EAN: 4002516379102 / Číslo materiálu: 11641350 / Číslo starého materiálu: 36747300EU1

Kategória prístroja	
Chladnička	•
Vyhotovenie	
Zabudovateľný prístroj	•
Plne integrovaný prístroj	•
Doraz dvierok	vpravo
Možnosť zmeny dorazu dvierok	•
Dizajn	
Osvetlenie chladiacej zóny	FlexiLight 2,0
Osvetlenie ventilátora	•
Osvetlenie systému zachovania čerstvosti	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Systém zachovania čerstvosti	PerfectFresh Active
Aktívne zvlhčovanie hornej zásuvky	•
Presné nastavenie vnútorných dvierok	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Ovládanie	
Koncept ovládania	FreshTouch
Možnosť vypnúť chladiacu časť	Nie
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Nie
Superchladenie	•
Počet teplotných zón	2
Režim Sabat	•
Režim Párty	•
Režim Holiday	•
Chladnička/chladiaca zóna	
Počet odkladacích plôch z toho osvetlené	5 3
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	•
Počet zásuviek na čerstvé potraviny	2
Suchá zadná stena	CleanSteel
Počet priehradiek v dvierkach na konzervy	3
Priehradka v dvierkach na fľaše	1
Priehradka v dvierkach	4
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	D
Ročná spotreba energie v kWh	114,20
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,31
Bezpečnosť	
Blokovácia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Optický alarm pri nedovretí dvierok	•
Technické údaje	
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	570

K 7473 D

Zabudovateľná chladnička

s FlexiLight 2.0 a PerfectFresh Active – aktívne zvlhčovanie pre max. sviežosť.




EAN: 4002516379102 / Číslo materiálu: 11641350 / Číslo starého materiálu: 36747300EU1

Min. výška výklenku v mm	1397
Max. výška výklenku v mm	1413
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	559
Výška prístroja v mm	1395
Hĺbka prístroja v mm	546
Hmotnosť v kg	52,9
Upevňovacia technika	Pevné dvierka
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg	21
Klimatická trieda	SN-T
Chladiaca zóna v l	225
z toho zóna PerfectFresh v l	67
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	0
Celkový úžitkový objem v l	224
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	B
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	33
Príkon v miliampéroch (mA)	1200
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,2
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Priehradka na vajíčka	•
Triediaci box PerfectFresh	•


K 7473 D

Zabudovateľná chladnička


s FlexiLight 2.0 a PerfectFresh Active – aktívne zvlhčovanie pre max. sviežosť.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS74470D, installation (footnote*) (installation drawings)



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in (footnote*) (installation drawings)



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view (installation drawings)