

K 7773 D

Zabudovateľná chladnička

s FlexiLight 2.0 a PerfectFresh Active – aktívne zvlhčovanie pre max. sviežosť.



- 5x dlhšie čerstvé vďaka aktív. zvlhčovaniu – PerfectFresh Active
- Individuálne nastavit. osvetl. sklen. políc vďaka FlexiLight2.0
- Rovnomerné rozloženie teploty v celom chlad. priestore – DynaCool
- Individ. prispôsobiteľné nastav. výšky políc vo vnútor. dvierkach
- Žiadny viditeľný kondenzát vďaka suchej zadnej stene CleanSteel



EAN: 4002516378693 / Číslo materiálu: 11641830 /

Číslo starého materiálu: 36777300EU1

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Kategória prístroja</b>                                |                     |
| Chladnička  | •                   |
| <b>Vyhotovenie</b>  |                     |
| Zabudovateľný prístroj                                    | •                   |
| Plne integrovaný prístroj                                 | •                   |
| Záves dvierok   | vpravo              |
| možnosť zmeny závesu dvierok                              | •                   |
| <b>Dizajn</b>   |                     |
| Osvetlenie chladiacej zóny                                | FlexiLight 2,0      |
| Osvetlenie ventilátora                                    | •                   |
| Osvetlenie systému zachovania čerstvosti                  | •                   |
| <b>Komfort pri obsluhu</b>                                |                     |
| Pripojenie k Miele@home                                   | •                   |
| Systém zachovania čerstvosti                              | PerfectFresh Active |
| Aktívne zvlhčovanie hornej zásuvky                        | •                   |
| Presné nastavenie vnútorných dvierok                      | •                   |
| ComfortClean  | •                   |
| DynaCool  | •                   |
| ComfortSize   | •                   |
| SoftClose   | •                   |
| SelfClose   | •                   |
| <b>Ovládanie</b>  |                     |
| Koncept ovládania   | FreshTouch          |
| Možnosť vypnúť chladiacu časť                             | Nie                 |
| Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu | Nie                 |
| Superchladenie  | •                   |
| Počet teplotných zón                                      | 2                   |
| Režim Sabat   | •                   |
| Režim Párty   | •                   |
| Režim Holiday   | •                   |
| <b>Chladnička/chladiaca zóna</b>                          |                     |
| Počet odkladacích plôch                                   | 7                   |
| z toho osvetlené  | 4                   |
| Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu                     | •                   |
| Počet zásuviek na čerstvé potraviny                       | 3                   |
| Suchá zadná stena   | CleanSteel          |
| Počet priehradiek v dvierkach na konzervy                 | 3                   |
| Priehradka v dvierkach na fľaše                           | 2                   |
| Priehradka v dvierkach                                    | 5                   |
| <b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>                        |                     |
| Trieda energetickej účinnosti (A – G)                     | D                   |
| Ročná spotreba energie v kWh                              | 124,80              |
| Spotreba energie za 24 h v kWh                            | 0,34                |
| <b>Bezpečnosť</b>   |                     |
| Blokovacia funkcia  | •                   |
| Akustický alarm pri nedovretí dvierok                     | •                   |
| Optický alarm pri nedovretí dvierok                       | •                   |

K 7773 D

Zabudovateľná chladnička

s FlexiLight 2.0 a PerfectFresh Active – aktívne zvlhčovanie pre max. sviežosť.



EAN: 4002516378693 / Číslo materiálu: 11641830 /


Číslo starého materiálu: 36777300EU1

| Technické údaje                                    |                 |
|--|-----------------|
| Min. šírka výklenku v mm                           | 560             |
| Max. šírka výklenku v mm                           | 570             |
| Min. výška výklenku v mm                           | 1772            |
| Max. výška výklenku v mm                           | 1788            |
| Hĺbka výklenku v mm                                | 550             |
| Šírka prístroja v mm                               | 559             |
| Výška prístroja v mm                               | 1770            |
| Hĺbka prístroja v mm                               | 546             |
| Hmotnosť v kg                                      | 63,1            |
| Upevňovacia technika                               | Pevné dverka    |
| Max. hmotnosť čelných dverok chladiacej časti v kg | 26              |
| Klimatická trieda                                  | SN-T            |
| Chladiaca zóna v l                                 | 296             |
| z toho zóna PerfectFresh v l                       | 98              |
| Celkový úžitkový objem v l                         | 296             |
| Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)   | B               |
| Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW    | 32              |
| Príkon v miliampéroch (mA)                         | 1200            |
| Napätie vo V                                       | 220-240         |
| Istenie v A  | 10              |
| Počet fáz  | 1               |
| Frekvencia v Hz                                    | 50-60           |
| Dĺžka elektrického vedenia v m                     | 2,2             |
| Výmena žiarovky                                    | Servisná služba |
| Dodávané príslušenstvo                             |                 |
| Priehradka na vajíčka                              | •               |
| Triediaci box PerfectFresh                         | •               |


## K 7773 D

Zabudovateľná chladnička


s FlexiLight 2.0 a PerfectFresh Active – aktívne zvlhčovanie pre max. sviežosť.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)