

DA 9091 W Screen

Nástenný odsávač pár

s vertik. predným sklom a plochým dizajnom pre viac priestoru nad hlavou.



- Lineárny tvar so 880 mm šírkou a minimálnou hĺbkou 260 mm
- Moderné dotykové ovládanie na sklenenej čelnej stene
- Rovnomerné osvetlenie vďaka LED lište
- Široká polica – ako odkladací priestor napr. na koreniny
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter



EAN: 4002516390381 / Číslo materiálu: 11678440 / Číslo starého materiálu: 28909140D

Vyhotovenie	
Nástenný odsávač pár	•
Prevedenie a dizajn	
Farba	Obsidián čierna
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKF 29 uhlíkový filter
Komfort pri obsluhu	
Elektronické ovládanie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
Dotykové ovládanie	•
Programovateľné vypnutie stupňa Booster	•
Balíček Silence	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	B
Ročná spotreba energie v kWh/rok	67,7
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	B
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	B
Filtrálny systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	2
Osvetlenie	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvetlenia v lx	300 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Striedavý motor (AC motor)	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	205
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	310
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	415
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h)	670
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	39,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	45,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	50,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	62,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	25,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	31,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	36,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	48,0
Cirkulácia	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	190

DA 9091 W Screen

Nástenný odsávač pár

s vertik. predným sklom a plochým dizajnom pre viac priestoru nad hlavou.



EAN: 4002516390381 / Číslo materiálu: 11678440 / Číslo starého materiálu: 28909140D

Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	290
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) podľa EN 61591	605
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	385
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	44,0
Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	69,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	51,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	58,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	37,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	44,0
Intenzívny stupeň: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	55,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Bezpečnostné sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm	500
Celková výška odsávača pri cirkulácii a externej prevádzke v mm	500
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm	500
Šírka tela odsávača v mm	880
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm	500
Výška tela odsávača v mm	500
Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm	500
Hĺbka tela odsávača v mm	260
Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm	500
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Hmotnosť netto v kg	21,5
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW)	650
Celkový príkon v kW	0,20
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu hore	•
Pripojenie odťahu hore a vzadu	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Dodávané príslušenstvo	
Spätná klapka	•
Príslušenstvo na dokúpenie	
Aktívny uhlíkový filter	DKF 29 Kohlefilter

DA 9091 W Screen

Nástenný odsávač pár

s vertik. predným sklom a plochým dizajnom pre viac priestoru nad hlavou.



EAN: 4002516390381 / Číslo materiálu: 11678440 / Číslo starého materiálu: 28909140D


Regenerovateľný aktívny uhlíkový filter

DKF 29-R Kohlefilter


DA 9091 W Screen

Nástenný odsávač pár

s vert. predným sklom a plochým dizajnom pre viac priestoru nad hlavou.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)



DADC9000 (Installation drawings)