

KMDA 7476 FL

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
s dvomi extra veľkými varnými zónami PowerFlex XL a odsávačom pár na zapustenie



- Veľa miesta – 4 veľké varné zóny vrát. 2 oblastí PowerFlex XL
- Elegantný dizajn – odsávač pár na zapustenie
- Automatická regulácia stupňov ventilátora – Con@ctivity
- Kompaktné ovládanie vďaka radu čísiel – ComfortSelect Plus
- Energeticky úsporné a tiché – výkonný ECO motor

A++

EAN: 4002516422815 / Číslo materiálu: 11712780 / Číslo starého materiálu: 26747672D

Vyhotovenie	
Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Odťah je vedený s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	DFK-xxxx, DMK 150-1
Cirkulácia je vedená s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	DFK-xxxx, DUU 1000-2
Cirkulácia je vedená s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	Prestavitelné
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Odsávač pár na zapustenie	•
Farba krycej mriežky	Ušľachtilá oceľ
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	2
Maximálny počet kuchynského riadu	4
Varné zóny PowerFlex	
Počet	2
Druh	Varná zóna PowerFlex XL
Priemer v mm	Ø 150 – 230
Výkon vo W	2100
Booster vo W	3000
TwinBooster vo W	3650
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vľavo
Druh	Varný priestor PowerFlex XL
Veľkosť v mm	230x460
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpravo
Druh	Varný priestor PowerFlex XL
Veľkosť v mm	230x460
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
Komfort pri obsluhu	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	ComfortSelect Plus
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Digitálna indikácia stupňa výkonu	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Trvalé rozpoznávanie hmna	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•

KMDA 7476 FL

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
s dvomi extra veľkými varnými zónami PowerFlex XL a odsávačom pár na zapustenie



EAN: 4002516422815 / Číslo materiálu: 11712780 / Číslo starého materiálu: 26747672D


Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Ukazovateľ nasýtenia aktívneho uhlíkového filtra	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Ochrana pri utieraní	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	27,6
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	-
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	A
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Filtračný systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	1
Odťah	
Výkon vzduchu st. min. (m ³ /h) podľa EN 61591	160
Výkon vzduchu st. max. (m ³ /h) podľa EN 61591	490
Výkon prúdenia vzduchu stupňa Booster 1 (m ³ /h)	580
Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	73,0
Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	60,0
Cirkulácia	
Výkon vzduchu st. min. (m ³ /h) podľa EN 61591	105
Výkon vzduchu st. max. (m ³ /h) podľa EN 61591	410
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	510
Akust. výkon st. min. (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	43,0
Akust. výkon st. max. 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	70,0
Akust. tlak st. min. (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	29,0
Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	76,0
Akust. tlak st. max. (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	56,0
Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	62,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Prípojka pre okenný kontaktný spínač	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	800

KMDA 7476 FL


Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
s dvomi extra veľkými varnými zónami PowerFlex XL a odsávačom pár na zapustenie

KMDA 7476 FL


Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
s dvomi extra veľkými varnými zónami PowerFlex XL a odsávačom pár na zapustenie




KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL – flush
(Installation drawing)




KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL –
frameless supported (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 Built-in version
1 (Installation drawing)




KMDA 7633 KMDA 7634, KMDA 7476 - Built-in version
6 (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version
(Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version
(Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version
7 (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version
2 (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version
5 (Installation drawing)

KMDA 7476 FL


Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
s dvomi extra veľkými varnými zónami PowerFlex XL a odsávačom pár na zapustenie





KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version
8 (Installation drawing)





KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version
10 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version
10 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version
11 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476, - built-in version
11 (Installation drawing)