

KMDA 7476 FL

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár  
s dvomi extra veľkými varnými zónami PowerFlex XL a odsávačom pár na zapustenie



- Veľa miesta – 4 veľké varné zóny vrát. 2 oblastí PowerFlex XL
- Elegantný dizajn – odsávač pár na zapustenie
- Automatická regulácia stupňov ventilátora – Con@ctivity
- Kompaktné ovládanie vďaka radu čísiel – ComfortSelect Plus
- Energeticky úsporné a tiché – výkonný ECO motor

**A++**

EAN: 4002516422815 / Číslo materiálu: 11712780 / Číslo starého materiálu: 26747672D

<b>Vyhotovenie</b>	
Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár	•
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
Odťah je vedený s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	DFK-xxxx, DMK 150-1
Cirkulácia je vedená s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	Prestavitelné
Cirkulácia je vedená s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	DFK-xxxx, DUU 1000-2
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Odsávač pár na zapustenie	•
Farba krycej mriežky	Ušľachtilá oceľ
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	2
Maximálny počet kuchynského riadu	4
<b>Varné zóny PowerFlex</b>	
Počet	4
Druh	Varná zóna PowerFlex XL
Priemer v mm	Ø 150 – 230
Výkon vo W	2100
Booster vo W	3000
TwinBooster vo W	3650
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vľavo
Druh	Varný priestor PowerFlex XL
Veľkosť v mm	230x460
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
<b>2. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpravo
Druh	Varný priestor PowerFlex XL
Veľkosť v mm	230x460
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	ComfortSelect Plus
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Digitálna indikácia stupňa výkonu	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•

KMDA 7476 FL

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár  
s dvomi extra veľkými varnými zónami PowerFlex XL a odsávačom pár na zapustenie



EAN: 4002516422815 / Číslo materiálu: 11712780 / Číslo starého materiálu: 26747672D

Automatika vypnutia	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Ukazovateľ nasýtenia aktívneho uhlíkového filtra	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Ochrana pri utieraní	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Kuchynský budík	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	27,6
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	-
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	A
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
<b>Filtračný systém</b>	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	1
<b>Odťah</b>	
Výkon vzduchu st. min. (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	160
Výkon vzduchu st. max. (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	490
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	580
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	580
Akust. výkon st. min. (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	45,0
Akust. výkon st. max. 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	69,0
Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	73,0
Akust. tlak st. min. (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	31,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	73,0
Akust. tlak st. max. (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	56,0
Intenzívny stupeň: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	60,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	60,0
<b>Cirkulácia</b>	
Výkon vzduchu st. min. (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	105
Výkon vzduchu st. max. (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	410
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	510
Akust. výkon st. min. (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	43,0
Akust. výkon st. max. 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	70,0
Akust. tlak st. min. (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	29,0
Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	76,0
Akust. tlak st. max. (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	56,0

KMDA 7476 FL

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár  
s dvomi extra veľkými varnými zónami PowerFlex XL a odsávačom pár na zapustenie



EAN: 4002516422815 / Číslo materiálu: 11712780 / Číslo starého materiálu: 26747672D

Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 62,0

#### Bezpečnosť

Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Prípojka pre okenný kontaktný spínač	•

#### Technické údaje


Rozmery v mm (šírka)	800
Rozmery v mm (výška)	200
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	780
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	200
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	780
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	20
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	804
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	7,50
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2

#### Dodávané príslušenstvo


Pripojovací kábel	Áno
-------------------	-----

## KMDA 7476 FL


Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár  
s dvomi extra veľkými varnými zónami PowerFlex XL a odsávačom pár na zapustenie




KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL – flush  
(Installation drawing)




KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL –  
frameless supported (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 Built-in version  
1 (Installation drawing)




KMDA 7633 KMDA 7634, KMDA 7476 - Built-in version  
6 (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version  
(Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version  
(Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version  
7 (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version  
2 (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version  
5 (Installation drawing)

## KMDA 7476 FL


Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár  
s dvomi extra veľkými varnými zónami PowerFlex XL a odsávačom pár na zapustenie





KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 8 (Installation drawing)





KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 10 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 10 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 11 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476, - built-in version 11 (Installation drawing)