

Scout RX3 Home Vision HD

Robotický vysávač

s obrazovým prenosom naživo a dobou chodu 170 minút.



- Prvotriedne zachytávanie prachu vďaka Quattro Cleaning Power
- Systematické čistenie vďaka funkcii 3D Smart Navigation
- Pohodlné ovládanie aplikáciou Miele Scout
- Skontrolujte, či je doma všetko v poriadku cez Home Vision HD
- Zvlášť dlhá výdrž batérie* – nonstop 170 minút
- Ochrana nábytku vďaka technológii Furniture Protection Technology

* odmerané v režime čistenia Silent v štandardnom prostredí podľa IEC 62929: 2014

EAN: 4002516403890 / Číslo materiálu: 11713550 / Číslo starého materiálu: 41PQL030EU

Vyhotovenie	
Robotický vysávač	•
Označenie produktu	Scout RX3
Typ produktu	SPQL0
Prevedenie a dizajn	
Farba	Ružová zlatá (PF)
Čistenie	
Čistiaci systém	Quattro Cleaning Power
Navigácia	
Navigačný systém	3D smart navigácia
Efektívne vysávanie v rohoch	•
Non-Stop Power	•
Technológia rozpoznania nábytku	•
Plošný výkon v m ²	140
Doba prevádzky v min	170
Doba nabíjania v min	240
Prispôsobenie výške koberca v mm	17
Komfort pri obsluhu	
Čistiace programy	4
Režim čistenia Auto	•
Režim čistenia Spot	•
Režim čistenia Turbo	•
Režim Silent	•
Manuálne čistenie	•
Programovanie časovača	denne individuálne
Touch User Interface	•
Aplikácia	
MobileControl	•
Home Mapping	•
Home Vision	•
Mobilita	
Ploché prevedenie	85
Filtračný systém	
Vzduchový filter	Filter AirClean Plus
Objem zbernej nádoby v l	0,4
Technické údaje	
Typ akumulátora	Lítium-iónový
Menovitá kapacita akumulátora v mAh	5200
Hlučnosť v dB	71,0
Šírka v mm	354
Výška v mm	85
Hmotnosť v kg	3,2
Dodávané príslušenstvo	
Filter	Filter AirClean Plus
Dialkový ovládač	•
Dobíjacia stanica	•
Adaptér	•
Kefka na čistenie	integrované
Ohraničenie priestoru	Magnetická páska
Filter	1 Filter