

G 715 SCi XXL AutoDos

Zabudovateľná umývačka riadu XXL

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



- Náš priestorový zázrak – zásuvka 3D-MultiFlex s väčším priestorom na príbor
- Ďalšie možnosti informácií a moderné prepojenie spotrebičov – Miele@home
- Tie najlepšie výsledky za menej ako hodinu – QuickPowerWash
- Umývanie čerstvou vodou – od 6.0 l spotreby vody v programe Automatic
- Mimoriadne ľahké otváranie a zatváranie dveriek – ComfortClose



EAN: 4002516436980 / Číslo materiálu: 11780990 /
Číslo starého materiálu: 217115570E1

Vyhotovenie	
Zabudovateľná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•
Umývačka riadu XXL	•
Dizajn	
Farba ovládacieho panela	Nerez CleanSteel
Vyhotovenie ovládacieho panela	rovný
Spôsob ovládania	Ovládacie tlačidlo
Displej	1-riadkový textový displej
Farba displeja	Biela
MultiLingua	•
Komfort	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatické dávkovanie s PowerDisk	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Kontrola funkčnosti	Displej
Voľba jazyka na displeji	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	B
Spotreba vody v programe Automatica v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,4
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,64
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	64
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,40
Doba trvania programu ECO v minútach	199
Trieda emisie hluku	B
Emisie hluku v dB (A)	43
EcoFeedback	•
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Aktívne kondenzačné sušenie	•
BrilliantGlassCare	•
Programy umývania	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatica	•
Intenzívny 75 °C	•
PowerWash	•
Jemný	•

G 715 SCi XXL AutoDos

Zabudovateľná umývačka riadu XXL

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



EAN: 4002516436980 / Číslo materiálu: 11780990 /


Číslo starého materiálu: 217115570E1

Extra tichý 40 dB(A)	•
Údržba prístroja	•
Možnosti umývania	
AutoDos	•
Express	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Usporiadanie košov	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex
Nadstavec na šálky FlexCare	1
Košové vybavenie	ComfortPlus
Počet jedálenských súprav	14
Bezpečnosť	
Systém Waterproof	•
Kontrolná indikácia sít	•
Detská poistka	•
Technické údaje	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	845
Výška výklenku maximálne v mm	910
Hĺbka výklenku v mm	570
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	845
Hĺbka prístroja v mm	570
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm	120,5
Hmotnosť netto v kg	49,2
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dveriek v kg	3,0
Max. hmotnosť čelných dveriek v kg	11,0
[možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu]	6,0
[možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu]	15,0
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	deutsch, english, magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Dodávané príslušenstvo	
1 × PowerDisk	•
Voucher na 6 × PowerDisk	•

G 7115 SCi XXL AutoDos

Zabudovateľná umývačka riadu XXL

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)