

Triflex HX2

Akumulátorový vysávač

Triflex HX2 s dizajnom 3 v 1 pre mimoriadnu flexibilitu



- Prevádzka až 60 minút* na jedno nabitie
- Široká elektrokefa s automatickou detekciou podlahy
- 99,999 %** schopnosť zadržiavania prachu filtra** HEPA
- Najvýkonnejší vysávač Miele***

* Platí pre stupeň výkonu 1 bez pripojenej elektrickej kefy Multi Floor XXL

** IEC 62885-4

*** Čistiaci výkon porovnateľný s podlahovým vysávačom Miele model Complete C3 (SGEF3) s turbokefou STB 305-3 (vysávanie prachu z kobercov a tvrdých podláh so škárami, zachytenie vlákien z koberca). Podľa IEC62885-2.

EAN: 4002516440185 / Číslo materiálu: 11789650 /
Číslo starého materiálu: 41OML001EU2

Vyhotovenie	
Akumulátorový vysávač	•
Označenie produktu	Triflex HX2
Typ produktu	SOML0
Farba prístroja	lotosová biela
Čistenie	
Technológia Vortex	•
Elektrokefa Multi Floor XXL SEB 430	•
Komfort pri obsluhu	
Elektronická regulácia sacej sily	3-stupňový posuvný regulátor
Vymeniteľný lítiovo-iónový akumulátor	•
Funkcia 3 v 1	•
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Menovitý príkon vo W	192
Filtračný systém	
ComfortClean	•
Vzduchový filter	Filter HEPA Lifetime
Objem nádoby na prach v l	0,5
Technické údaje	
Typ akumulátora	Lítium-iónový
Menovitá kapacita akumulátora v mAh	2500
Hlučnosť v dB	77,0
Šírka v mm	260
Výška v mm	1297
Hmotnosť v kg	3,6
Volt	25,2
Doba chodu pre stupeň MIN PowerUnit samostatne	60
Doba chodu pre stupeň MIN s elektropríslušenstvom	30
Doba chodu pre stupeň MAX s elektropríslušenstvom	14
Plošný výkon v m ²	125
Doba nabíjania v min	240
Dodávané príslušenstvo	
Trojdielne príslušenstvo	integrovateľný nástenný držiak
Hubica na vysávanie škár	•
Sací štetec s umelými štetinami	•
Hubica na čalúnený nábytok XXL SPD 20	•
Elektrokefa Multi Floor XXL SEB 430	•
Kefka na čistenie	Nie
Nástenný držiak	•
Sieťový zdroj	•
Carpet Care Tool	•