

Triflex HX2 Performance Akumulátorový vysávač s prídavným lítiovo-iónovým akumulátorom pre extra dlhú dobu chodu.



- S automatickým rozpoznávaním podlahy pre pohodlnú manipuláciu
- 99,999 %* schopnosť zadržiavania prachu filtra HEPA
- Patentovaný** dizajn 3in1 pre všestranné čistenie
- Najvýkonnejší vysávač Miele***
- Dva lítiovo-iónové akumulátory VARTA na dobu chodu až 60 minút****

* IEC 62885-4

** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

*** Čistiaci výkon porovnateľný s podlahovým vysávačom Miele model Complete C3 (SGEF3) s turbokefou STB 305-3 (vysávanie prachu z kobercov a tvrdých podláh so škárami, zachytenie vlákien z koberca). Podľa IEC62885-2.

**** Platí pre stupeň výkonu 1 bez pripojenej elektrickej kefy Multi Floor XXL

EAN: 4002516441311 / Číslo materiálu: 11789710 /
Číslo starého materiálu: 41OML530EU2

Vyhotovenie	
Akumulátorový vysávač	•
Označenie produktu	Triflex HX2
Typ produktu	SOML5
Farba prístroja	Kašmírová sivá
Čistenie	
Technológia Vortex	•
Elektrokefa Multi Floor XXL SEB 430	•
Komfort pri obsluhu	
Elektronická regulácia sacej sily	3-stupňový posuvný regulátor
Vymeniteľný lítiovo-iónový akumulátor	•
Funkcia 3 v 1	•
Filtračný systém	
ComfortClean	•
Vzduchový filter	Filter HEPA Lifetime
Objem nádoby na prach v l	0,5
Technické údaje	
Typ akumulátora	Lítium-iónový
Menovitá kapacita akumulátora v mAh	2500
Hlučnosť v dB	77,0
Šírka v mm	260
Výška v mm	1297
Hmotnosť v kg	3,6
Volt	25,2
Doba chodu pre stupeň MIN PowerUnit samostatne	2 x 60
Doba chodu pre stupeň MIN s elektropríslušenstvom	2 x 30
Doba chodu pre stupeň MAX s elektropríslušenstvom	2 x 14
Plošný výkon v m ²	2 x 125
Doba nabíjania v min	240
Menovitý výkon v W	192
Dodávané príslušenstvo	
Trojdielne príslušenstvo	integrováný nástenný držiak
Hubica na vysávanie škár	•
Sací štetec s umelými štetinami	•
Hubica na čalúnený nábytok XXL SPD 20	•
Elektrokefa Electro Compact SEB 23	•
Elektrokefa Multi Floor XXL SEB 430	•
Kefka na čistenie	Nie
Nástenný držiak	•
Sieťový zdroj	•
Prídavný akumulátor	•