

Triflex HX2 Pro

Akumulátorový vysávač

s prídavným lítiovo-iónovým aku a nabíj. stanicou pre extra dlhú dobu chodu.



- Prevádzka až 120 minút* na jedno nabitie
- Široká kefa s LED osvetlením na zachytenie skrytých častíc
- 99,999 %** schopnosť zadržiavania prachu filtra** HEPA
- Patentovaný*** dizajn 3in1 pre všestranné čistenie
- Trvalý výkon s dodatočným akumulátorom a nabíjačkou

* Platí pre stupeň výkonu 1 bez pripojenej elektrickej kefy Multi Floor XXL a pri použití 2 akumulátorov.

** IEC 62885-4

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

EAN: 4002516440598 / Číslo materiálu: 11789750 /

Číslo starého materiálu: 41OML031EU2

Vyhotovenie	
Akumulátorový vysávač	•
Označenie produktu	Triflex HX2
Typ produktu	SOML0
Farba prístroja	Infinity sivá PF
Čistenie	
Technológia Vortex	•
Elektrokefa Multi Floor XXL SEB 435 s osvetlením BrilliantLight	•
Komfort pri obsluhu	
Elektronická regulácia sacej sily	3-stupňový posuvný regulátor
Vymeniteľný lítiovo-iónový akumulátor	•
Funkcia 3 v 1	•
Filtročný systém	
ComfortClean	•
Vzduchový filter	Filter HEPA Lifetime
Objem nádoby na prach v l	0,5
Technické údaje	
Typ akumulátora	Lítium-iónový
Menovitá kapacita akumulátora v mAh	2500
Hlučnosť v dB	77,0
Šírka v mm	260
Výška v mm	1297
Hmotnosť v kg	3,6
Volt	25,2
Doba chodu pre stupeň MIN PowerUnit samostatne	120
Doba chodu pre stupeň MIN s elektropríslušenstvom	60
Doba chodu pre stupeň MAX s elektropríslušenstvom	28
Plošný výkon v m ²	250
Doba nabíjania v min	240
Menovitý výkon v W	192
Dodávané príslušenstvo	
Trojdielne príslušenstvo	integrováný nástenný držiak
Hubica na vysávanie škár	•
Sací štetec s umelými štetinami	•
Hubica na čalúnený nábytok XXL SPD 20	•
Elektrokefa Multi Floor XXL SEB 435 s osvetlením BrilliantLight	•
Kefka na čistenie	Nie
Akumulátorová nabíjacia stanica	•
Nástenný držiak	•
Sieťový zdroj	•
Prídavný akumulátor	•
Hardfloor Care Tool	•
Carpet Care Tool	•