

WED035 WCS 8kg

Práčka s predným plnením W1:

A | 8 kg | 1400 ot/min | Predžehlenie | CapDosing | Voštinový bubon



- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň
- Šetrite energiu v najlepšej energetickej triede A
- Extra predžehlenie vyhladzuje pokrčené oblečenie a ušetrí až 50 % času a námahy#
- Exkluzívny sortiment CapDosing pre rôzne textílie a fláky
- Náš voštinový bubon zaisťuje, že bielizeň zostane v perfektnom stave



EAN: 4002516465010 / Číslo materiálu: 11810050 / Číslo starého materiálu: 11ED0351CZ

<b>Vyhotovenie</b>	
Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vpravo
<b>Vyhotovenie</b>	
Označenie produktu	W1 Chrome Edition
Práčky s predným plnením	•
<b>Odstredovanie</b>	
Max. počet otáčok pri odstreďovaní	1400
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstreďovania“	•
<b>Dizajn</b>	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Grafitová Pearlfinish
Farba otočného voliča	Lotosovo biela
Vyhotovenie ovládacieho panela	šikmý
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	DirectSensor biele, 7-segm.
<b>Čistiaci výkon</b>	
Presné dávkovanie CapDosing	•
<b>Ochrana bielizne</b>	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	8,0
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Predvoľba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	47
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	47
Trieda efektívnosti odstreďovania	B
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstreďovaní)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstreďovaní v dB(A) re 1 pW	72
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	219
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,30
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programy prania</b>	
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•

WED035 WCS 8kg

Práčka s predným plnením W1:

A | 8 kg | 1400 ot/min | Predžehlenie | CapDosing | Voštinový bubon



EAN: 4002516465010 / Číslo materiálu: 11810050 / Číslo starého materiálu: 11ED0351CZ

Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Len plákanie/škrobenie	•
Odčerpávanie/odstredovanie	•
ECO 40-60	•
<b>Extra pranie</b>	
Krátky	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	636
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1054
Hmotnosť v kg	80
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2

WED035 WCS 8kg

Práčka s predným plnením W1:


A | 8 kg | 1400 ot/min | Predžehlenie | CapDosing | Voštinový bubon



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm