

WWD020 WCS 8kg

Práčka s predným plnením W1:

A | 8 kg | 1400 ot/min | Predžehlenie | CapDosing | Voštinový bubon



- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň
- Šetrite energiu v najlepšej energetickej triede A
- Extra predžehlenie vyhladzuje pokrčené oblečenie a ušetrí až 50 % času a námahy#
- Exkluzívny sortiment CapDosing pre rôzne textílie a fláky
- Náš voštinový bubon zaisťuje, že bielizeň zostane v perfektnom stave



EAN: 4002516464761 / Číslo materiálu: 11810060 / Číslo starého materiálu: 11WD0201CZ

Vyhotovenie	
Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vpravo
Vyhotovenie	
Označenie produktu	W1 White Edition
Práčky s predným plnením	•
Odstredovanie	
Max. počet otáčok pri odstredovaní	1400
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredovania“	•
Dizajn	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Obsidián čierna s bielym krúžkom
Farba otočného vliča	Lotosovo biela
Vyhotovenie ovládacieho panela	so sklonom 5°
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	DirectSensor žlté, 7-segm.
Čistiaci výkon	
Presné dávkovanie CapDosing	•
Ochrana bielizne	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	8,0
Komfort pri obsluhu	
Predvolba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	47
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	47
Trieda efektívnosti odstredovania	B
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstredovaní)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstredovaní v dB(A) re 1 pW	72
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	219
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,30
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•
Programy prania	
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•

WWD020 WCS 8kg

Práčka s predným plnením W1:

A | 8 kg | 1400 ot/min | Predžehlenie | CapDosing | Voštinový bubon




EAN: 4002516464761 / Číslo materiálu: 11810060 / Číslo starého materiálu: 11WD0201CZ

Košele	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Len plákanie/škrobenie	•
Odčerpávanie/odstreďovanie	•
ECO 40-60	•
Extra pranie	
Krátky	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
Bezpečnosť	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	643
Hmotnosť v kg	80
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50


WWD020 WCS 8kg

Práčka s predným plnením W1:


A | 8 kg | 1400 ot/min | Predžehlenie | CapDosing | Voštinový bubon




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm