

TCA230WP Active

Sušička s tepelným čerpadlom T1:

S A++ a vynikajúcou kvalitou Miele za atraktívnu cenu.



- Šetrite počas celej životnosti sušičky – Technológia EcoDry
- Voňajúca bielizeň, tak ako ju máte radi – FragranceDos
- Dokonalé sušenie pre všetky druhy textílií – PerfectDry
- Najlepšia ochrana priestoru a nábytku – Najlepší kondenzačný účinok
- Jednoduché ovládanie pomocou senzorových tlačidiel – EasyControl

**A++**

EAN: 4002516456759 / Číslo materiálu: 11840270 / Číslo starého materiálu: 12CA2302CZ

<b>Vyhotovenie</b>	
Možné usporiadanie do veže	•
Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vľavo
<b>Vyhotovenie</b>	
Označenie produktu	T1 Chrome Edition
Sušičky s tepelným čerpadlom	•
<b>Dizajn</b>	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Biela
Farba otočného voliča	Lotosovo biela
Vyhotovenie ovládacieho panela	šikmý
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	EasyControl žltá
<b>Výsledok sušenia</b>	
Dokonalé sušenie PerfectDry	•
Vonný systém FragranceDos	•
Inteligentná reverzácia bubna	•
<b>Ochrana bielizne</b>	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	7,0
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Predvolba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Indikátor priebehu programu	Nie
Osvetlenie bubna	LED
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A++
Ročná spotreba prúdu v kWh	208
Doba chodu v štandardnom programe v min	155
Hlučnosť v programe bavlna pri plnom naplnení v db(A) re1pW	66
Trieda účinnosti kondenzácie	A
Spotreba elektrickej energie pri štandardnom programe Bavlna – suché na uloženie pri plnom naplnení v kWh	1,70
Technológia EcoDry	•
Bezúdržbový výmenník tepla	•
<b>Programy sušenia</b>	
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Koncová úprava vlny	•
Express	•
Džínsy	•

TCA230WP Active

Sušička s tepelným čerpadlom T1:

S A++ a vynikajúcou kvalitou Miele za atraktívnu cenu.




EAN: 4002516456759 / Číslo materiálu: 11840270 / Číslo starého materiálu: 12CA2302CZ

Impregnácia	•
Predžehlenie	•
Posteľná bielizeň	•
Teplý vzduch/DryFresh	•
<b>Extra sušenie</b>	
Ochrana proti pokrčeniu	•
Šetrný plus	•
<b>Kvalita</b>	
Jemné rebrovanie	•
<b>Bezpečnosť</b>	
PIN kód	•
Indikátor pre „vyprázdenie zásobníkov“	•
Indikátor pre „vyčistenie filtrov“	•
Optické rozhranie	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	640
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1054
Hmotnosť v kg	56
Celkový príkon v kW	1,10
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
Hermeticky uzavreté	•
Druh chladiaceho prostriedku	R290
Množstvo chladiaceho prostriedku v kg	0,11
Potenciál skleníkového efektu chladiaceho prostriedku v CO <sub>2</sub> e	3
Potenciál skleníkového efektu prístroja v CO <sub>2</sub> e	0,33
Výmena žiarovky	Servisná služba
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Flakón s vôňou	•
Voucher na druhý flakón s vôňou	•


TCA230WP Active

Sušička s tepelným čerpadlom T1:


S A++ a vynikajúcou kvalitou Miele za atraktívnu cenu.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm