

## TEL795WP EcoSpeed&Steam&9kg

Sušička s tepelným čerpadlom T1:

So SteamFinish, DryCare 40 a SilenceDrum pre šetrné sušenie.



- Menej žehlenia, viac čerstvosti – SteamFinish
- Pohodlne tiché sušenie – SilenceDrum
- DryCare 40 – vysuší takmer všetko, čo sa dá prať pri 40 °C
- Rýchlejšie sušenie pri max. energetickej účinnosti – EcoSpeed
- Miele@home – inteligentné prepojenie pre viac možností\*

\* Dodatočná digitálna ponuka spoločnosti Miele & Cie. KG. Systém Miele@home umožňuje všetky inteligentné spôsoby použitia. Rozsah funkcií sa môže odlišovať v závislosti od modelu a krajiny.

**A+++**

EAN: 4002516482451 / Číslo materiálu: 11840500 / Číslo starého materiálu: 12EL7952CZ

Prevedenie	
Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vľavo
Vyhotovenie	
Označenie produktu	T1 Chrome Edition
Sušičky s tepelným čerpadlom	•
Dizajn	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Farba otočného voliča	Lotos. biela / okraj chróm.
Vyhotovenie ovládacieho panela	šikmý
Spôsob ovládania	oto#ný voli#
Displej	ComfortSensor biely, 1-riad.
Výsledok sušenia	
Dokonalé sušenie PerfectDry	•
Systém vóní FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inteligentná reverzácia bubna	•
Preukázaná hygiena	•
Ochrana bielizne	
SilenceDrum	•
Naplnenie v kg	9,0
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Wash2Dry	•
Predvolba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Indikátor priebehu programu	Ne
Osvetlenie bubna	LED
MultiLingua	•
Akustický balíček pre najnižšie hodnoty hluku	•
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+++
Ročná spotreba prúdu v kWh	185
Doba chodu v štandardnom programe v min	184
Hlučnosť v programe bavlna pri plnom naplnení v db(A) re1pW	64
Trieda účinnosti kondenzácie	A
Spotreba elektrickej energie pri štandardnom programe Bavlna – suché na uloženie pri plnom naplnení v kWh	1,55
EcoFeedback	•
Technológia EcoDry	•
Bezúdržbový výmenník tepla	•
Motor ProfiEco	•
EcoSpeed	•

TEL795WP EcoSpeed&Steam&9kg  
 Sušička s tepelným čerpadlom T1:  
 So SteamFinish, DryCare 40 a SilenceDrum pre šetrné sušenie.



EAN: 4002516482451 / Číslo materiálu: 11840500 / Číslo starého materiálu: 12EL7952CZ

Programy sušenia	
Automatika plus	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Koncová úprava hodvábu	•
Koncová úprava vlny	•
Express	•
Džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Športová bielizeň	•
Štandardný vankúš	•
Studený vzduch	•
Teplý vzduch	•
Program kôš	•
Predžehlenie	•
Postelňa bielizeň	•
Konečná úprava parou	•
Extra funkcie	
Ochrana proti pokrčeniu	•
Bzučiak	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvalita	
Jemné rebrovanie	•
Bezpečnosť	
PIN kód	•
Indikátor pre „vyprázdnenie zásobníkov“	•
Indikátor pre „vyčistenie filtrov“	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	636
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1054
Hmotnosť v kg	57
Celkový príkon v kW	1,10
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
Hermeticky uzavreté	•
Druh chladiaceho prostriedku	R290
Množstvo chladiaceho prostriedku	0,14
Potenciál skleníkového efektu chladiaceho prostriedku	3
Potenciál skleníkového efektu prístroja	0,42
Dodávané príslušenstvo	
Flakón s vôňou	•

TEL795WP EcoSpeed&Steam&9kg  
Sušička s tepelným čerpadlom T1:  
So SteamFinish, DryCare 40 a SilenceDrum pre šetrné sušenie.



EAN: 4002516482451 / Číslo materiálu: 11840500 / Číslo starého materiálu: 12EL7952CZ

Voucher na druhý flakón s vôňou

#### Dostupné jazyky displeja


Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

•  
bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english (AU),  
english (GB), english  
(US), español, français  
(CA), français (FR),  
hrvatski, italiano, magyar,  
nederlands, norsk, polski,  
português, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski,  
suomi, svenska, türkçe,  
українська, čeština,  
ελληνικά, , , ,


TEL795WP EcoSpeed&Steam&9kg

Sušička s tepelným čerpadlom T1:


So SteamFinish, DryCare 40 a SilenceDrum pre šetrné sušenie.




T1 installation drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia, straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm