

TWR780WP Eco&Steam&9kg  
 Sušička s tepelným čerpadlom T1:  
 So SteamFinish, SilenceDrum a M Touch pre najnáročnejšie požiadavky.



- M Touch – ovládanie priamym stlačením alebo posunom prstov
- Menej žehlenia, viac čerstvosti – SteamFinish
- Pohodlné tiché sušenie – SilenceDrum
- DryCare 40 – vysuší takmer všetko, čo sa dá prať pri 40 °C
- Miele@home – inteligentné prepojenie pre viac možností

\* Dodatočná digitálna ponuka spoločnosti Miele & Cie. KG. Systém Miele@home umožňuje všetky inteligentné spôsoby použitia. Rozsah funkcií sa môže odlišovať v závislosti od modelu a krajiny.

**A+++**

EAN: 4002516485421 / Číslo materiálu: 11840530 /  
 Číslo starého materiálu: 12WR7802OER

<b>Vyhotovenie</b>	
Možné usporiadanie do veže	•
Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vľavo, vymeniteľné
Možnosť zmeny dorazu dvierok	•
<b>Vyhotovenie</b>	
Označenie produktu	T1 White Edition
Sušičky s tepelným čerpadlom	•
<b>Dizajn</b>	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Lotosovo biela s pochrómovaným krúžkom
Vyhotovenie ovládacieho panela	so sklonom 5°
Spôsob ovládania	Dotykové ovládanie
Displej	MTouch
<b>Výsledok sušenia</b>	
Dokonalé sušenie PerfectDry	•
Systém voní FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inteligentná reverzácia bubna	•
Preukázaná hygiena	•
Preukázaná vírusová hygiena	•
<b>Ochrana bielizne</b>	
SilenceDrum	•
Naplnenie v kg	9,0
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Pripojenie k Miele@home	•
Wash2Dry	•
Predvolba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zobrazenie denného času	•
Indikátor priebehu programu	Áno
Asistent sušenia	•
Informačné texty	•
Oblúbené programy	•
Osvetlenie bubna	LED
MultiLingua	•
Akustický balíček pre najnižšie hodnoty hluku	•
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+++
úspornejšie ako hraničná hodnota (24) triedy energetickej účinnosti A+++	10%
Ročná spotreba prúdu v kWh	174
Doba chodu v štandardnom programe v min	220
Hlučnosť v programe bavlna pri plnom naplnení v db(A) re1pW	62
Trieda účinnosti kondenzácie	A

TWR780WP Eco&Steam&9kg

Sušička s tepelným čerpadlom T1:

So SteamFinish, SilenceDrum a M Touch pre najnáročnejšie požiadavky.



EAN: 4002516485421 / Číslo materiálu: 11840530 /

Číslo starého materiálu: 12WR7802OER

Spotreba elektrickej energie pri štandardnom programe  
Bavlna – suché na uloženie pri plnom naplnení v kWh 1,47

EcoFeedback	•
Technológia EcoDry	•
Bezúdržbový výmenník tepla	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programy sušenia</b>	
Automatika plus	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Koncová úprava hodvábu	•
Koncová úprava vlny	•
Express	•
Džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Športová bielizeň	•
Štandardný vankúš	•
Veľký vankúš	•
Bavlna hygiena	•
Studený vzduch	•
Teplý vzduch	•
Program kôš	•
Predžehlenie	•
Postelňá bielizeň	•
Konečná úprava parou	•
<b>Extra sušenie</b>	
Ochrana proti pokrčeniu	•
Šetrný plus	•
Osvieženie	•
Bzučiak	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kvalita</b>	
Jemné rebrovanie	•
<b>Bezpečnosť</b>	
PIN kód	•
Indikátor pre „vyprázdnenie zásobníkov“	•
Indikátor pre „vyčistenie filtrov“	•
Optické rozhranie	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	643
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1077
Hmotnosť v kg	62
Celkový príkon v kW	1,10
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10

TWR780WP Eco&Steam&9kg


Sušička s tepelným čerpadlom T1:

So SteamFinish, SilenceDrum a M Touch pre najnáročnejšie požiadavky.


TWR780WP Eco&Steam&9kg

Sušička s tepelným čerpadlom T1:


So SteamFinish, SilenceDrum a M Touch pre najnáročnejšie požiadavky.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm