

DAS 2620

Zabudovateľný panelový odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



- Klasický dizajn – nerezový panel so šírkou 60 cm
- Rovnomerné osvetlenie vďaka LED lište
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Bezpečné a rýchle čistenie – Miele CleanCover
- Cirk. prevádz. s filtrom Active AirClean alebo Longlife AirClean

A

EAN: 4002516463412 / Číslo materiálu: 11862150 / Číslo starého materiálu: 28S2620SD

| | |
|---|----------------------|
| Prevedenie | |
| Zabudovateľný panelový odsávač pár | • |
| Prevádzkové spôsoby | |
| Spôsob vedenia vzduchu | Prestaviteľné |
| Nevyhnutná dokúpiteľná prestavbová súprava na cirkuláciu | DUU 151 |
| Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter | DKFS 31-P, DKFS 31-R |
| Dizajn | |
| Farba | Nerez |
| Komfort pri obsluhu | |
| Elektronické ovládanie | • |
| Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť | |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) | A |
| Ročná spotreba energie v kWh/rok | 41,7 |
| Trieda účinnosti dynamiky prúdenia | A |
| Trieda účinnosti osvetlenia | A |
| Trieda účinnosti filtrovania masntôt | A |
| Komfort pri údržbe | |
| Jedn. čist. ods. CleanCover | • |
| Filtračný systém | |
| Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu | 1 |
| Osvetlenie | |
| LED | • |
| Počet x W | 1 x 3,2 W |
| Intenzita osvetlenia v lx | 310 lx |
| Teplota farby v K | 3500 Kelvin |
| Ventilátor | |
| Obojstranný odsávací ventilátor | • |
| Striedavý motor (AC motor) | • |
| Odťah | |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 195 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 295 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 410 |
| Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) | 555 |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 47,0 |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 55,0 |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 61,0 |
| Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 68,0 |
| Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa) | 34,0 |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 41,0 |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 54,0 |
| Cirkulácia | |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 190 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 290 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 415 |

DAS 2620

Zabudovateľný panelový odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu




EAN: 4002516463412 / Číslo materiálu: 11862150 / Číslo starého materiálu: 28S2620SD

| | |
|---|------|
| Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) podľa EN 61591 | 550 |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 53,0 |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 60,0 |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 68,0 |
| Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 74,0 |
| Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 46,0 |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 54,0 |
| Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 61,0 |
| Bezpečnosť | |
| Bezpečnostné vypínanie | • |
| Technické údaje | |
| Šírka tela odsávača v mm | 596 |
| Výška tela odsávača v mm | 36 |
| Hĺbka tela odsávača v mm | 273 |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm | 450 |
| Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) | 650 |
| Hmotnosť netto v kg | 12,0 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 1,5 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Celkový príkon v kW | 0,20 |
| Napätie vo V | 230 |
| Istenie v A | 10 |
| Počet fáz | 1 |
| Frekvencia v Hz | 50 |
| Pokyny pre montáž | |
| Pripojenie odťahu hore | • |
| Priemer odťahového hrdla v mm | 150 |
| Dodávané príslušenstvo | |
| Spätná klapka | • |
| Príslušenstvo na dokúpenie | |
| Aktívny uhlíkový filter | Nein |

DAS 2620

Zabudovateľný panelový odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



DAS2620, DAS2620 EXTA, DAS4620, Installation drawings