

DAS 2920

Zabudovateľný panelový odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



- Klasický dizajn – nerezový panel so šírkou 90 cm
- Rovnomerné osvetlenie vďaka LED lište
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Bezpečné a rýchle čistenie – Miele CleanCover
- Cirk. prevádzk. s filtrom Active AirClean alebo Longlife AirClean

A

EAN: 4002516495895 / Číslo materiálu: 11862170 / Číslo starého materiálu: 28S2920SD

Prevedenie	
Zabudovateľný panelový odsávač pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutná dokúpiteľná prestavbová súprava na cirkuláciu	DUU 151
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Dizajn	
Farba	Nerez
Komfort pri obsluhu	
Elektronické ovládanie	•
EasySwitch	•
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A
Ročná spotreba energie v kWh/rok	42,0
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania masntôt	A
Komfort pri údržbe	
Jedn. čist. ods. CleanCover	•
Filtračný systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	1
Osvetlenie	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvetlenia v lx	275 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Striedavý motor (AC motor)	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	195
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	295
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	410
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h)	555
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	47,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	54,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	61,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	69,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	33,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	40,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	47,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	55,0
Cirkulácia	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	190
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	290
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	415

DAS 2920

Zabudovateľný panelový odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu





EAN: 4002516495895 / Číslo materiálu: 11862170 / Číslo starého materiálu: 28S2920SD

Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) podľa EN 61591	550
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	52,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	60,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	68,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	75,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	46,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	54,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	61,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Technické údaje	
Šírka tela odsávača v mm	896
Výška tela odsávača v mm	36
Hĺbka tela odsávača v mm	273
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW)	650
Hmotnosť netto v kg	14,0
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Celkový príkon v kW	0,20
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu hore	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Dodávané príslušenstvo	
Spätná klapka	•
Príslušenstvo na dokúpenie	
Aktívny uhlíkový filter	Nein

DAS 2920

Zabudovateľný panelový odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS4920, Installation drawings