

DAS 4620

Zabudovateľný panelový odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



- Klasický dizajn – nerezový panel so šírkou 60 cm
- Jedinečný komfort pri obsluhu – Con@ctivity
- Rovnomerné osvetlenie vďaka LED lište
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Cirk. prevádz. s filtrom Active AirClean alebo Longlife AirClean



EAN: 4002516495963 / Číslo materiálu: 11862180 / Číslo starého materiálu: 28S4620SD

Vyhotovenie	
Zabudovateľný panelový odsávač pár	•
Prevedenie a dizajn	
Farba	Nerez
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutná dokúpiteľná prestavbová súprava na cirkuláciu	DUU 151, DUU 150
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Elektronické ovládanie	•
EasySwitch	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Stupne Booster	1
Programovateľné vypnutie stupňa Booster	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Zobrazenie nasýtenia tukového filtra	•
Zobrazenie nasýtenia aktívneho uhlíkového filtra	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+++
ECO motor	•
Systém PowerManagement	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	23,1
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania masnôt	A
Filtračný systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	1
Osvetlenie	
LED	•
Počet x W	1 x 3 W
Intenzita osvetlenia v lx	330 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Funkcia tlmeného osvetlenia	•
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Jednosmerný motor (DC motor)	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	180
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	280
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	400
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h)	600
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	38,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	48,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	56,0

DAS 4620

Zabudovateľný panelový odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu




EAN: 4002516495963 / Číslo materiálu: 11862180 / Číslo starého materiálu: 28S4620SD

Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	66,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	25,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	34,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	42,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	53,0
Cirkulácia	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	165
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	265
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) podľa EN 61591	585
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	380
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	43,0
Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	72,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	62,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	29,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	40,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	48,0
Intenzívny stupeň: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	59,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Technické údaje	
Šírka tela odsávača v mm	596
Výška tela odsávača v mm	36
Hĺbka tela odsávača v mm	273
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Hmotnosť netto v kg	12,0
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW)	650
Celkový príkon v kW	0,09
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu hore	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Dodávané príslušenstvo	
Spätná klapka	•

DAS 4620

Zabudovateľný panelový odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



DAS2620, DAS2620-1, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA,
DAS4620, Installation drawings