


DAS 8630

Zabudovateľný panelový odsávač pár
s intuit. ovládaním SmartControl White pre inštaláciu do úzkych nást. skriniek



- Filigránsky dizajn – plochý nerezový panel so šírkou 60 cm
- Jedinečný komfort pri obsluhu – Con@ctivity
- Rovnomerné osvetlenie vďaka LED lište
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Cirk. prevádz. s filtrom Active AirClean alebo Longlife AirClean

A⁺


EAN: 4002516496083 / Číslo materiálu: 11862300 / Číslo starého materiálu: 28S8630SD

Vyhotovenie	
Zabudovateľný panelový odsávač pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutná dokúpiteľná prestavbová súprava na cirkuláciu	DUU 151
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKF 31-P, DKF 31-R
Dizajn	
Farba	Nerez
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Elektronické ovládanie	•
SmartControl	•
Programovateľné vypnutie stupňa Booster	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie aktívneho uhlíkového filtra	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Systém PowerManagement	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	27,2
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	B
Filtračný systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	2
Osvetlenie	
LED	•
Počet x W	1 x 3 W
Intenzita osvetlenia v lx	300 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Funkcia tlmeného osvetlenia	•
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Jednosmerný motor (DC motor)	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	180
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	270
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	380
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h)	600
Výkon prúdenia vzduchu stupňa Booster 2 (m ³ /h)	810
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	37,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	45,0

DAS 8630

Zabudovateľný panelový odsávač pár

s intuit. ovládaním SmartControl White pre inštaláciu do úzkych nást. skriniek




EAN: 4002516496083 / Číslo materiálu: 11862300 / Číslo starého materiálu: 28S8630SD

Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	52,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	63,0
Stupeň Booster: akustický výkon 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	71,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	23,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	31,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	38,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	49,0
Stupeň Booster: akustický tlak 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	57,0
Cirkulácia	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	160
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	260
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	405
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	600
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	685
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	41,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	50,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	61,0
Stupeň Booster: akustický výkon 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	71,0
Stupeň Booster: akustický výkon 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	74,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	27,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	36,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	47,0
Stupeň Booster: akustický tlak 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	57,0
Stupeň Booster: akustický tlak 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	61,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Technické údaje	
Šírka tela odsávača v mm	561
Výška tela odsávača v mm	60
Hĺbka tela odsávača v mm	307
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW)	650
Hmotnosť netto v kg	13,0
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Celkový príkon v kW	0,23
Napätie vo V	230

DAS 8630

Zabudovateľný panelový odsávač pár

s intuit. ovládaním SmartControl White pre inštaláciu do úzkych nást. skriniek




EAN: 4002516496083 / Číslo materiálu: 11862300 / Číslo starého materiálu: 28S8630SD

Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu hore	•
Pripojenie odťahu hore a vzadu	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Montážna šablóna	•
Dodávané príslušenstvo	
Spätná klapka	•
Príslušenstvo na dokúpenie	
Aktívny uhlíkový filter	Nein

DAS 8630

Zabudovateľný panelový odsávač pár

s intuit. ovládaním SmartControl White pre inštaláciu do úzkych nást. skriniek



DAS8630, Installation drawings