

DAS 8930

Zabudovateľný panelový odsávač pár

s intuit. ovládaním SmartControl White pre inštaláciu do úzkych nást. skriniek



- Filigránsky dizajn – plochý nerezový panel so šírkou 90 cm
- Jedinečný komfort pri obsluhu – Con@ctivity
- Rovnomerné osvetlenie vďaka LED lište
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Cirk. prevádz. s filtrom Active AirClean alebo Longlife AirClean



EAN: 4002516495659 / Číslo materiálu: 11862350 / Číslo starého materiálu: 28S8930SD

| Vyhotovenie   |                    |
|---|--------------------|
| Zabudovateľný panelový odsávač pár  | •                  |
| Prevedenie a dizajn   |                    |
| Farba   | Nerez              |
| Prevádzkové spôsoby   |                    |
| Spôsob vedenia vzduchu  | Prestaviteľné      |
| Nevyhnutná dokúpitelná prestavbová súprava na cirkuláciu                                | DUU 151            |
| Nevyhnutný dokúpitelný aktívny uhlíkový filter  | DKF 31-P, DKF 31-R |
| Komfort pri obsluhu   |                    |
| Pripojenie k Miele@home   | •                  |
| Automatická funkcia Con@ctivity   | •                  |
| Elektronické ovládanie  | •                  |
| SmartControl  | •                  |
| Čas dobehu 5/15 min   | •                  |
| Programovateľné vypnutie stupňa Booster   | •                  |
| Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra                             | •                  |
| Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra             | •                  |
| Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie aktívneho uhlíkového filtra | •                  |
| Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover                            | •                  |
| Hospodárnosť a udržateľnosť   |                    |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)  | A++                |
| ECO motor   | •                  |
| Systém PowerManagement  | •                  |
| Ročná spotreba energie v kWh/rok  | 25,2               |
| Trieda účinnosti dynamiky prúdenia  | A                  |
| Trieda účinnosti osvetlenia   | A                  |
| Trieda účinnosti filtrovania mastnôt  | B                  |
| Filtrčný systém   |                    |
| Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu     | 2                  |
| Osvetlenie  |                    |
| LED   | •                  |
| Počet x W   | 1 x 3 W            |
| Intenzita osvetlenia v lx   | 270 lx             |
| Teplota farby v K   | 3500 Kelvin        |
| Funkcia tlmeného osvetlenia   | •                  |
| Ventilátor  |                    |
| Obojstranný odsávací ventilátor   | •                  |
| Jednosmerný motor (DC motor)  | •                  |
| Odťah   |                    |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                      | 190                |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                      | 290                |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                      | 400                |
| Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h)                              | 630                |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa Booster 2 (m <sup>3</sup> /h)                             | 880                |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                                 | 35,0               |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                                 | 44,0               |

DAS 8930

Zabudovateľný panelový odsávač pár

s intuit. ovládaním SmartControl White pre inštaláciu do úzkych nást. skriniek



EAN: 4002516495659 / Číslo materiálu: 11862350 / Číslo starého materiálu: 28S8930SD

|   |      |
|---|------|
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3   | 51,0 |
| Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                                    | 62,0 |
| Stupeň Booster: akustický výkon 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                                  | 70,0 |
| Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)  | 21,0 |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                                       | 30,0 |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                                       | 37,0 |
| Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                                | 48,0 |
| Stupeň Booster: akustický tlak 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                              | 56,0 |
| <b>Cirkulácia</b>   |      |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                                | 175  |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                                | 270  |
| Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                      | 630  |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                                | 425  |
| Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591                       | 720  |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3   | 40,0 |
| Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                                 | 71,0 |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3   | 49,0 |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3   | 61,0 |
| Stupeň Booster: akustický výkon 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3                                  | 74,0 |
| Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                                       | 26,0 |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                                       | 36,0 |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                                       | 47,0 |
| Intenzívny stupeň: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                             | 57,0 |
| Stupeň Booster: akustický tlak 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13                              | 60,0 |
| <b>Bezpečnosť</b>   |      |
| Bezpečnostné vypínanie  | •    |
| <b>Technické údaje</b>  |      |
| Šírka tela odsávača v mm  | 861  |
| Výška tela odsávača v mm  | 60   |
| Hĺbka tela odsávača v mm  | 307  |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm  | 450  |
| Hmotnosť netto v kg   | 17,0 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m  | 1,5  |
| Ochranná zástrčka   | •    |
| Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) | 650  |
| Celkový príkon v kW   | 0,23 |
| Napätie vo V  | 230  |

DAS 8930

Zabudovateľný panelový odsávač pár

s intuit. ovládaním SmartControl White pre inštaláciu do úzkych nást. skriniek





EAN: 4002516495659 / Číslo materiálu: 11862350 / Číslo starého materiálu: 28S8930SD

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Istenie v A                       | 10   |
| Počet fáz                         | 1    |
| Frekvencia v Hz                   | 50   |
| <b>Pokyny pre montáž</b>          |      |
| Pripojenie odťahu hore            | •    |
| Pripojenie odťahu hore a vzadu    | •    |
| Priemer odťahového hrdla v mm     | 150  |
| Montážna šablóna                  | •    |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>     |      |
| Spätná klapka                     | •    |
| <b>Príslušenstvo na dokúpenie</b> |      |
| Aktívny uhlíkový filter           | Nein |

## DAS 8930

Zabudovateľný panelový odsávač pár

s intuit. ovládaním SmartControl White pre inštaláciu do úzkych nást. skriniek



DAS8930, Installation drawings