

G 7410 SCi AutoDos

Zabudovateľná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



- Inovatívny dizajn a maximálny komfort – zásuvka 3D-MultiFlex
- Najjednoduchšia komunikácia so spotrebičom – Miele@home
- Tie najlepšie výsledky za menej ako hodinu – QuickPowerWash
- Umývanie čerstvou vodou – od 6.0 l v automatickom programe
- Flexibilné a bezpečné uloženie – košové vybavenie ExtraComfort



EAN: 4002516470618 / Číslo materiálu: 11886780 / Číslo starého materiálu: 21741056OE1

Vyhotovenie	
Zabudovateľná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•
Dizajn	
Farba ovládacieho panela	Briliantová biela
Vyhotovenie ovládacieho panela	rovný
Spôsob ovládania	Dotykové ovládanie
Displej	1-riadkový textový displej
Farba displeja	Biela
MultiLingua	•
Komfort	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatické dávkovanie s PowerDisk	•
Pomôcka na zatváranie dvierok	ComfortClose
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvolba štartu až 24 h	•
Kontrola funkčnosti	Displej
Volba jazyka na displeji	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,4
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,54
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	54
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,29
Doba trvania programu ECO v minútach	230
Trieda emisie hluku	B
Emisie hluku v dB (A)	42
EcoFeedback	•
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Obehové turbotermitické sušenie	•
Aktívne kondenzačné sušenie	•
BrilliantGlassCare	•
Programy umývania	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzívny 75 °C	•
PowerWash	•
Jemný	•
Hygiena	•
SolarSpar	•

G 7410 SCi AutoDos

Zabudovateľná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.




EAN: 4002516470618 / Číslo materiálu: 11886780 / Číslo starého materiálu: 21741056OE1

Extra tichý 40 dB(A)	•
Údržba prístroja	•
Možnosti umývania	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Usporiadanie košov	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex
Držiak na poháre FlexCare	2
Nadstavec na šálky FlexCare	1
Košové vybavenie	ExtraComfort
Počet jedáľenských súprav	14
Bezpečnosť	
Systém Waterproof	•
Kontrolná indikácia sít	•
Detská poistka	•
Technické údaje	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	805
Výška výklenku maximálne v mm	870
Hĺbka výklenku v mm	570
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	805
Hĺbka prístroja v mm	570
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm	116,5
Hmotnosť netto v kg	48,2
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dverok v kg	3,0
Max. hmotnosť čelných dverok v kg	12,0
[možné dovybaviť na min. cez zákaznickú službu]	9,0
[možné dovybaviť na max. cez zákaznickú službu]	18,0
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Dodávané príslušenstvo	
1 × PowerDisk	•
Voucher na 6 × PowerDisk	•


G 7410 SCi AutoDos

Zabudovateľná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)