

## G 7415 SCi XXL AutoDos

Zabudovateľná umývačka riadu XXL

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



- Inovatívny dizajn a maximálny komfort – zásuvka 3D-MultiFlex
- Najjednoduchšia komunikácia so spotrebičom – Miele@home
- Tie najlepšie výsledky za menej ako hodinu – QuickPowerWash
- Umývanie čerstvou vodou – od 6.0 l v automatickom programe
- Flexibilné a bezpečné uloženie – košové vybavenie ExtraComfort



EAN: 4002516470632 / Číslo materiálu: 11886800 / Číslo starého materiálu: 21741557OE1

| <b>Vyhotovenie</b>   |                            |
|--|----------------------------|
| Zabudovateľná umývačka riadu   | •                          |
| Umývačka riadu so šírkou 60 cm   | •                          |
| Umývačka riadu XXL   | •                          |
| <b>Dizajn</b>  |                            |
| Farba ovládacieho panela   | Nerez CleanSteel           |
| Vyhotovenie ovládacieho panela   | rovný                      |
| Spôsob ovládania   | Dotykové ovládanie         |
| Displej  | 1-riadkový textový displej |
| Farba displeja   | Biela                      |
| MultiLingua  | •                          |
| <b>Komfort</b>   |                            |
| Pripojenie k Miele@home  | •                          |
| Automatické dávkovanie s PowerDisk   | •                          |
| Pomôcka na zatváranie dverok   | ComfortClose               |
| Ukazovateľ zostatkového času   | •                          |
| Predvolba štartu až 24 h   | •                          |
| Kontrola funkčnosti  | Displej                    |
| Volba jazyka na displeji   | •                          |
| <b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>   |                            |
| Trieda energetickej účinnosti (A – G)  | A                          |
| Spotreba vody v programe Automatika v l od   | 6,0                        |
| Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch            | 8,4                        |
| Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh                                     | 0,54                       |
| Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh | 54                         |
| Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh                       | 0,29                       |
| Doba trvania programu ECO v minútach   | 230                        |
| Trieda emisie hluku  | B                          |
| Emisie hluku v dB (A)  | 42                         |
| EcoFeedback  | •                          |
| Technológia EcoPower   | •                          |
| Preukázaná hygiena   | •                          |
| Pripojenie na teplú vodu   | •                          |
| Polovičné naplnenie  | •                          |
| <b>Kvalita výsledkov</b>   |                            |
| Umývanie výhradne s čerstvou vodou   | •                          |
| SensorDry  | •                          |
| Obehové turbotermitické sušenie  | •                          |
| Aktívne kondenzačné sušenie  | •                          |
| BrilliantGlassCare   | •                          |
| <b>Programy umývania</b>   |                            |
| QuickPowerWash   | •                          |
| ECO  | •                          |
| Automatika   | •                          |
| Intenzívny 75 °C   | •                          |
| PowerWash  | •                          |
| Jemný  | •                          |
| Hygiena  | •                          |

## G 7415 SCi XXL AutoDos

Zabudovateľná umývačka riadu XXL


s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.




EAN: 4002516470632 / Číslo materiálu: 11886800 / Číslo starého materiálu: 21741557OE1

|  |  |
|--|--|
| SolarSpar  | •  |
| Extra tichý 40 dB(A)                                 | •  |
| Údržba prístroja                                     | •  |
| <b>Možnosti umývania</b>                             |  |
| AutoDos  | •  |
| IntenseZone  | •  |
| Express  | •  |
| Extra čisté  | •  |
| Extra suché  | •  |
| <b>Usporiadanie košov</b>                            |  |
| Uloženie príboru                                     | Zásuvka 3D MultiFlex   |
| Držiak na poháre FlexCare                            | 2  |
| Nadstavec na šálky FlexCare                          | 1  |
| Košové vybavenie                                     | ExtraComfort   |
| Počet jedálenských súprav                            | 14   |
| <b>Bezpečnosť</b>                                    |  |
| Systém Waterproof                                    | •  |
| Kontrolná indikácia sít                              | •  |
| Detská poistka                                       | •  |
| <b>Technické údaje</b>                               |  |
| Šírka výklenku minimálne v mm                        | 600  |
| Šírka výklenku maximálne v mm                        | 600  |
| Výška výklenku minimálne v mm                        | 845  |
| Výška výklenku maximálne v mm                        | 910  |
| Hĺbka výklenku v mm                                  | 570  |
| Šírka prístroja v mm                                 | 598  |
| Výška prístroja v mm                                 | 845  |
| Hĺbka prístroja v mm                                 | 570  |
| Hĺbka prístroja pri otvorených dvierkach v cm        | 120,5  |
| Hmotnosť netto v kg                                  | 50,2   |
| Celkový príkon v kW                                  | 2,00   |
| Napätie vo V   | 230  |
| Istenie v A  | 10   |
| Počet fáz  | 1  |
| Elektrická frekvencia, štandardná                    | 50   |
| Dĺžka prívodovej hadice vody v cm                    | 1,50   |
| Dĺžka odtokovej hadice vody v cm                     | 1,50   |
| Dĺžka elektrického vedenia v m                       | 1,70   |
| Min. hmotnosť čelných dvierok v kg                   | 3,0  |
| Max. hmotnosť čelných dvierok v kg                   | 11,0   |
| [možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu]      | 6,0  |
| [možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu]      | 15,0   |
| <b>Dostupné jazyky displeja</b>                      |  |
| Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua | deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>                        |  |
| 1 x PowerDisk  | •  |
| Voucher na 6 x PowerDisk                             | •  |

G 7415 SCi XXL AutoDos  
Zabudovateľná umývačka riadu XXL  
s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)