

G 7690 SCVi AutoDos K2O

Plne integrovaná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



- Inovatívny dizajn a maximálny komfort – zásuvka 3D-MultiFlex
- Najjednoduchšia komunikácia so spotrebičom – Miele@home
- Automatické otváranie dverí po dvojitém zaklopaní – Knock2open
- Perfektné osvetlenie pre ľahšie nakladanie – BrilliantLight
- Flexibilné a bezpečne umiestnené – Košové vybavenie MaxiComfort



EAN: 4002516470694 / Číslo materiálu: 11886900 / Číslo starého materiálu: 21769062OE1

Vyhotovenie	
Plne integrovaná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•
Dizajn	
Farba ovládacieho panela	CleanSteel/obsidián čierna
Vyhotovenie ovládacieho panela	Plne integrovaný ovl. panel
Spôsob ovládania	Dotykové ovládanie
Displej	1-riadkový textový displej
Farba displeja	Biela
MultiLingua	•
Komfort	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatické dávkovanie s PowerDisk	•
Knock2open	•
Pomôcka na zatváranie dverí	AutoClose
BrilliantLight	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvolba štartu až 24 h	•
Kontrola funkčnosti	optické a akustické
Volba jazyka na displeji	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,4
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,54
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	54
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,29
Doba trvania programu ECO v minútach	230
Trieda emisie hluku	B
Emisie hluku v dB (A)	41
EcoFeedback	•
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Obehové turbotermitické sušenie	•
Aktívne kondenzačné sušenie	•
BrilliantGlassCare	•
Programy umývania	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzívny 75 °C	•
PowerWash	•
Jemný	•

G 7690 SCVi AutoDos K2O

Plne integrovaná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



EAN: 4002516470694 / Číslo materiálu: 11886900 / Číslo starého materiálu: 21769062OE1

Hygiena	•
SolarSpar	•
Extra tichý 39 dB(A)	•
Cestoviny/paella	•
Bez horného koša 65 °C	•
Pivné poháre, teplý	•
Údržba prístroja	•
Možnosti umývania	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Usporiadanie košov	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex
Držiak na poháre FlexCare	4
Nadstavec na šálky FlexCare	1
Košové vybavenie	MaxiComfort
Počet jedálenských súprav	14
Bezpečnosť	
Systém Waterproof	•
Kontrolná indikácia sít	•
Technické údaje	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	805
Výška výklenku maximálne v mm	870
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	805
Hĺbka prístroja v mm	550
Hĺbka prístroja pri otvorených dvierkach v cm	116,5
Hmotnosť netto v kg	48,0
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dvierok v kg	4,0
Max. hmotnosť čelných dvierok v kg	11,0
[možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu]	7,0
[možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu]	14,0
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština

G 7690 SCVi AutoDos K20

Plne integrovaná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.




EAN: 4002516470694 / Číslo materiálu: 11886900 / Číslo starého materiálu: 21769062OE1

Dodávané príslušenstvo	
1 x PowerDisk	•
Voucher na 6 x PowerDisk	•


G 7690 SCVi AutoDos K20

Plne integrovaná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)