

G 7690 SCVi AutoDos K2O

Plne integrovaná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



- Náš priestorový zázrak – zásuvka 3D-MultiFlex s väčším priestorom na príbor
- Ďalšie možnosti informácií a moderné prepojenie spotrebičov – Miele@home
- Umožňuje dokonalosť v dizajne kuchyne a automatické otváranie – Knock2open
- Pohodlné nakladanie vďaka dokonalej viditeľnosti aj v tme – BrilliantLight
- Maximálna flexibilita a prémiový dizajn koša – koše MaxiComfort



EAN: 4002516470694 / Číslo materiálu: 11886900 /
Číslo starého materiálu: 21769062OE1

Vyhotovenie	
Plne integrovaná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•
Dizajn	
Farba ovládacieho panela	CleanSteel/obsidián čierna
Vyhotovenie ovládacieho panela	Plne integrovaný ovl. panel
Spôsob ovládania	Dotykové ovládanie
Displej	1-riadkový textový displej
Farba displeja	Biela
MultiLingua	•
Komfort	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatické dávkovanie s PowerDisk	•
Knock2open	•
BrilliantLight	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Kontrola funkčnosti	optické a akustické
Voľba jazyka na displeji	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,4
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,54
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	54
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,29
Doba trvania programu ECO v minútach	230
Trieda emisie hluku	B
Emisie hluku v dB (A)	41
EcoFeedback	•
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Aktívne kondenzačné sušenie	•
BrilliantGlassCare	•
Programy umývania	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzívny 75 °C	•
PowerWash	•

G 7690 SCVi AutoDos K2O

Plne integrovaná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



EAN: 4002516470694 / Číslo materiálu: 11886900 /

Číslo starého materiálu: 21769062OE1

Jemný	•
Hygiena	•
SolarSpar	•
Extra tichý 38 dB(A)	•
Cestoviny/paella	•
Bez horného koša 65 °C	•
Pivné poháre, teplý	•
Údržba prístroja	•
Možnosti umývania	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Usporiadanie košov	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex
Držiak na poháre FlexCare	4
Nadstavec na šálky FlexCare	1
Košové vybavenie	MaxiComfort
Počet jedálenských súprav	14
Bezpečnosť	
Systém Waterproof	•
Kontrolná indikácia sít	•
Technické údaje	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	805
Výška výklenku maximálne v mm	870
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	805
Hĺbka prístroja v mm	550
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm	116,5
Hmotnosť netto v kg	48,0
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dverok v kg	4,0
Max. hmotnosť čelných dverok v kg	11,0
[možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu]	7,0
[možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu]	14,0
Výmena žiarovky	Servisná služba

G 7690 SCVi AutoDos K2O

Plne integrovaná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



EAN: 4002516470694 / Číslo materiálu: 11886900 /
Číslo starého materiálu: 21769062OE1

Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

deutsch, english (GB),
magyar, polski, română,
slovenčina, srpski, čeština

Dodávané príslušenstvo

1 × PowerDisk

•


Voucher na 6 × PowerDisk

•


G 7690 SCVi AutoDos K2O

Plne integrovaná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)