

H 2860-2 BP PizzaPlus

Rúra na pečenie

vrátane vouchera na kameň na pečenie a pizzu Gourmet zdarma.



- 7-miestny displej so zapusteným ovládačom – EasyControl
- Nenáročné čistenie – vybavenie pyrolýzou
- Priestor a flexibilita – objem 76 l na 5 úrovniach
- Jednoduchá manipulácia – plnovýsuv FlexiClip
- Vráťane vouchera na kameň na pečenie a pizzu HBS 70 Gourmet



EAN: 4002516504962 / Číslo materiálu: 11933770 / Číslo starého materiálu: 22286235D

Prevedenie a dizajn

Farba spotrebiča	Grafitová sivá
VitroLine	•
Zatlačacie otočné voliče	•

Prevedenie a dizajn

Zabudovateľná rúra na pečenie	•
-------------------------------	---

Užívateľské výhody

Rýchloohrev	•
-------------	---

Prevádzkové spôsoby

Horúci vzduch plus	•
Horný/spodný ohrev	•
Intenzívne pečenie	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Gril	•
Spodný ohrev	•
Horúci vzduch Eco	•

Komfort pri obsluhu

Displej	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Zobrazenie denného času	•
Kuchynský budík	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuálne nastavenia	•

Hospodárnosť a udržateľnosť

Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Využitie zostatkového tepla	•

Komfort pri údržbe

Pyrolytické samočistenie	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•

Bezpečnosť

Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy	•

Technické údaje

Objem ohrevného priestoru v l	76
Počet úrovní zasunutia	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	5
Označenie úrovní zasunutia	•
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 halogénový spot

H 2860-2 BP PizzaPlus

Rúra na pečenie

vrátane vouchera na kameň na pečenie a pizzu Gourmet zdarma.



EAN: 4002516504962 / Číslo materiálu: 11933770 / Číslo starého materiálu: 22286235D

Teploty v °C	30–280
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	280
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	590
Max. výška výklenku v mm	595
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	596
Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	47,0
Celkový príkon v kW	3,60
Napätie vo V	220-240
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,50
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Výmena žiarovky	Zákazník
Dodávané príslušenstvo	
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Rošt na pečenie	1
Plnovýsuv FlexiClip HFC 70-C (pár)	1
Vyberateľná postranná mriežka (pár)	1
Voucher na kameň na pečenie a pizzu HBS 70 Gourmet	1