

KS 4887 DD

Voľne stojaca chladnička

s PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 a Click2open pre maximálny komfort.



- 5 x dlhšie čerstvé vďaka aktív. zvlhčovaniu – PerfectFresh Active
- Ind. nastaviteľné osvetlenie sklen. políc vďaka FlexiLight 2.0
- Prístroje bez rúkovi možno jednoducho otvoriť vďaka Click2open
- Rovnomerné rozloženie teploty v celom chlad. priestore – DynaCool
- Individ. prispôsobiteľné nastav. výšky políc vo vnútor. dvierkach



EAN: 4002516515913 / Číslo materiálu: 11949670 / Číslo starého materiálu: 36488740EU1

Kategória prístroja	
Chladnička	•
Vyhotovenie	
Voľne stojaci prístroj	•
Záves dvierok	vpravo
možnosť zmeny závesu dvierok	•
S možnosťou postavenia Side-by-Side	•
Dizajn	
Farba opláštenia	Strieborná
Farba čelnej strany	Nerez CleanSteel
Osvetlenie chladiacej zóny	FlexiLight 2,0
Osvetlenie ventilátora	•
Osvetlenie systému zachovania čerstvosti	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Systém zachovania čerstvosti	PerfectFresh Active
Presné nastavenie vnútorných dvierok	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
Vnútorný priestor XL	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Pomôcka na otváranie dvierok	Click2open
Ovládanie	
Koncept ovládania	FreshTouch
Presné nastavenie	Teplota chladenia
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Nie
Superchladenie	•
Počet teplotných zón	2
Režim Sabat	•
Režim Párty	•
Režim Holiday	•
Chladnička/chladiaca zóna	
Počet odkladacích plôch	5
z toho deliteľné (FlexiBoard)	1
z toho osvetlené	3
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	•
Počet zásuviek na čerstvé potraviny	3
Suchá zadná stena	CleanSteel
Počet priehradiek v dvierkach na konzervy	2
Priehradka v dvierkach na fľaše	2
Priehradka v dvierkach	4
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	D
Ročná spotreba energie v kWh	134,30
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,36
Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Optický alarm pri nedovretí dvierok	•

KS 4887 DD

Voľne stojaca chladnička

s PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 a Click2open pre maximálny komfort.




EAN: 4002516515913 / Číslo materiálu: 11949670 / Číslo starého materiálu: 36488740EU1

Technické údaje	
Šírka prístroja v mm	600
Výška prístroja v mm	1855
Hĺbka prístroja v mm	675
Hmotnosť v kg	76,3
Klimatická trieda	SN-T
Chladiaca zóna v l	387
z toho zóna PerfectFresh v l	141
Celkový úžitkový objem v l	386
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	B
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	35
Príkion v miliampéroch (mA)	1200
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Priehradka na vajčička	•
Triediaci box PerfectFresh	•


KS 4887 DD

Volne stojaca chladnička


s PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 a Click2open pre maximálny komfort.




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation (footnote*) (installation drawings)




FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch (footnote*) (installation drawings)




KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*) (installation drawings)




KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)




KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view (*footnote)