

KFN 4799 DDE

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou
s DailyFresh, NoFrost a Mylce pre vždy čerstvé kocky ľadu.



- Priestraná zásuvka s nastaviteľnou vlhkosťou – DailyFresh
- Hotové kocky ľadu vďaka Mylce so zásobníkom na vodu
- Žiadny ľad na potravinách – už žiadne rozmrazovanie vďaka NoFrost
- Rovnomerné rozloženie teploty v celom chlad. priestore – DynaCool
- Tlmené zatváranie dvierok vďaka SoftClose



EAN: 4002516516446 / Číslo materiálu: 11951450 / Číslo starého materiálu: 38479940EU1

Kategória prístroja	
Kombinácia chladničky s mrazničkou	•
Vyhotovenie	
Voľne stojaci prístroj	•
Záves dvierok	vpravo
možnosť zmeny závesu dvierok	•
Dizajn	
Farba opláštenia	Strieborná
Farba čelnej strany	Nerez CleanSteel
Osvetlenie chladiacej zóny	LED
Osvetlenie IceMakera	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Systém zachovania čerstvosti	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
Vnútrotný priestor XL	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Výrobník ľadu so zásobníkom na vodu (Mylce)	•
Pomôcka na otváranie dvierok	Rukoväť EasyOpen
Ovládanie	
Koncept ovládania	SensorTouch
Presné nastavenie	Teplota chladenia a mrazenia
Možnosť vypnúť chladiacu časť	Áno
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Áno
Superchladenie	•
SuperFrost	•
Počet teplotných zón	2
Režim Sabat	•
Režim Párty	•
Režim Holiday	•
Chladnička/chladiaca zóna	
Počet odkladacích plôch	4
z toho deliteľné (FlexiBoard)	1
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	•
Počet zásuviek na čerstvé potraviny	1
Počet priehradiek v dvierkach na konzervy	3
Priehradka v dvierkach na fľaše	1
Priehradka v dvierkach	4
Mraznička/mraziaca zóna	
Počet mraziacich zásuviek	3
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	D
Ročná spotreba energie v kWh	203,30
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,55

KFN 4799 DDE

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou
s DailyFresh, NoFrost a Mylce pre vždy čerstvé kocky ľadu.




EAN: 4002516516446 / Číslo materiálu: 11951450 / Číslo starého materiálu: 38479940EU1


Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti	•
Optický alarm pri nedovretí dvierok	•
Optický alarm pri výkyve teploty	•
Indikácia pri výpadku prúdu pre mraziacu časť	•
Technické údaje	
Šírka prístroja v mm	600
Výška prístroja v mm	2015
Hĺbka prístroja v mm	675
Hmotnosť v kg	79,3
Klimatická trieda	SN-T
Chladiaca zóna v l	270
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	104
Celkový úžitkový objem v l	374
Doba skladovania pri poruche v h	20
Kapacita mrazenia v kg/24 h	10,00
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	B
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	35
Príkon v miliampéroch (mA)	1400
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Priehradka na vajčka	•

KFN 4799 DDE


Volně stojaca chladnička s mrazničkou
s DailyFresh, NoFrost a Mylce pre vždy čerstvé kocky ľadu.



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD,
KFN4795AD, KFN4795CD, KFN4795BD, installation
sketch (footnote*)



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE,
KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view
(footnote*)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of
kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)