

Classic C1 Flex
Podlahový vysávač
s teleskopickou trubicou pre pohodlné vysávanie za atraktívnu cenu.



- Vysávanie šetriace elektrický prúd – 800 W
- Všestranne použiteľný – s univerzálnou podlahovou hubicou
- Dlhá flexib.hubica na vysáv.škár na čistenie úzkych priestorov
- Mimoriadne ľahký – 5,8 kg aj s príslušenstvom
- Vysávanie veľkých plôch bez námahy vďaka 9 m akčnému rádiusu

EAN: 4002516554059 / Číslo materiálu: 12030020 / Číslo starého materiálu: 41BAF531SEE

Vyhotovenie	
Podlahový vysávač s vreckom na prach	•
Označenie produktu	Classic C1
Typ motora	PowerLine
Typ produktu	SBAF5
Farba prístroja	lotosová biela
Komfort pri obsluhu	
Elektronická regulácia sacej sily	6-stupňový otočný volič
XXL rukoväť	•
Sacia trubica	Teleskopická trubica Comfort Compact
Parkovací systém pre prestávky pri vysávaní	•
Parkovací systém na odstavenie	na jednej strane
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Menovitý príkon vo W	800
Mobilita	
Pojzdové kolieska s ocelovou osou šetrné k podlahe	•
3-bodové riadenie	•
Akčný rádius v m	9
Dĺžka kábla v m	5,5
Filtračný systém	
Typ vrečka vysávača	HyClean GN
Objem vrečka na prach v l	4,5
Indikácia výmeny vrečka na prach	•
Vzduchový filter	Filter AirClean
Ochranný filter motora	•
Bezpečnosť	
Zaistovací systém podlahovej hubice a rukoväti	•
Automatické polohovanie vrečka na prach	•
Technické údaje	
Výkon vo W	800
Hlučnosť v dB	79,0
Šírka v mm	463
Výška v mm	221
Hmotnosť v kg	5,5
Dodávané príslušenstvo	
Trojdielne príslušenstvo	na držiaku VarioClip
Hubica na čalúnený nábytok	•
Hubica na vysávanie škár	•
Hubica na vysávanie škár, extra dlhá, flexibilná SFD 20	•
Sací štetec s umelými štetinami	•
Podlahová hubica SBD 355-3	•
Filter	Filter AirClean
Kefka na čistenie	Nie