

## Complete C2 Tango - SFAF5

### Podlahový vysávač

s účinným motorom pre vysávanie šetriace elektrickú energiu.



- Všestranne použiteľný – s univerzálnou podlahovou hubicou
- Vysávanie veľkých plôch bez námahy vďaka 10 m akčnému rádiusu
- Najvyšší menovitý príkon – 890 W
- Pohodlné a všestranné s integrovaným trojdielnym príslušenstvom

EAN: 4002516556053 / Číslo materiálu: 12034980 / Číslo starého materiálu: 41FAF530SEE

Vyhotovenie	
Podlahový vysávač s vreckom na prach	•
Označenie produktu	Complete C2
Typ motora	PowerLine
Typ produktu	SFAF5
Farba prístroja	Mango červená
Komfort pri obsluhu	
Elektronická regulácia sacej sily	6-stupňový otočný volič
Ergonomická rukoväť na prenášanie	•
Ergonomická rukoväť	•
Systém Silence	•
Sacia trubica	Teleskopická trubica Comfort
Parkovací systém pre prestávky pri vysávaní	•
Parkovací systém na odstavenie	na oboch stranách
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Menovitý príkon vo W	890
Mobilita	
Pojazdové kolieska s oceľovou osou šetrné k podlahe	•
3-bodové riadenie	•
Akčný rádius v m	10
Dĺžka kábla v m	6,5
Filtračný systém	
Typ vrečka vysávača	HyClean GN
Objem vrečka na prach v l	4,5
Indikácia výmeny vrečka na prach	•
Vzduchový filter	Filter AirClean
Ochranný filter motora	•
Bezpečnosť	
Zaisťovací systém podlahovej hubice a rukoväti	•
Automatické polohovanie vrečka na prach	•
Lišta na ochranu nábytku po celom obvode	•
Technické údaje	
Max. výkon vo wattoch	890
Hlučnosť v dB	80,0
Šírka v mm	487
Výška v mm	227
Hmotnosť v kg	7,0
Dodávané príslušenstvo	
Trojdielne príslušenstvo	integrované
Hubica na čalúnený nábytok	•
Sací štetec s umelými štetinami	•
Podlahová hubica SBD 355-3	•
Filter	Filter AirClean
Kefka na čistenie	Nie