

KM 6521 FR

Samostatná elektrická varná doska

s 1 varnou zónou/zónou pre pekáč a 1 zónou Vario za priaznivú cenu.



- Jednoduchá obsluha – EasySelect
- Pútavý dizajn – šírka 614 mm s rámom
- Mimor. flexibilná – 4 var. zóny vrát. 1 pre pekáč a 1 zóny Vario
- Komfortná – automatika predvarenia pre každú varnú zónu
- Bezpečná – trojstup. indikátor zostat. tepla pre každú varnú zónu

EAN: 4002516573777 / Číslo materiálu: 12048010 / Číslo starého materiálu: 26652110D

<b>Všeobecné informácie</b>	
Identifikátor modelu	KM 6521 FR
Číslo materiálu výrobcu	12048010
Číslo EAN	4002516573777
Marketingová trieda	Silver
<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Elektrina
<b>Vyhotovenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Nerezový rám	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	4
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Dvojokruhový prstenec
Veľkosť v mm	Ø 120 / Ø 210
Max. výkon vo W	1200/2200
<b>2. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu vľavo
Druh	Jednookruhová varná zóna
Veľkosť v mm	Ø 145
Max. výkon vo W	1200
<b>3. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu vpravo
Druh	Zóna na varenie aj pečenie
Veľkosť v mm	Ø 170 / 170x265
Max. výkon vo W	1500/2400
<b>4. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpredu vpravo
Druh	Jednookruhová varná zóna
Veľkosť v mm	Ø 160
Max. výkon vo W	1500
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Ovládanie senzorovými tlačidlami	EasySelect
Rozšírenie varných zón	•
Farba displeja	Žltá
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Automatika privedenia do varu	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
<b>Účinnosť</b>	
Využitie zostatkového tepla	•

KM 6521 FR

Samostatná elektrická varná doska

s 1 varnou zónou/zónou pre pekáč a 1 zónou Vario za priaznivú cenu.



EAN: 4002516573777 / Číslo materiálu: 12048010 / Číslo starého materiálu: 26652110D

Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	0,8
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	10
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery (v x š x h) v mm	43 x 614 x 514
Rozmery v mm (šírka)	614
Rozmery v mm (výška)	43
Rozmery v mm (hĺbka)	514
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	600 mm
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500 mm
Hmotnosť v kg	9
Celkový príkon v kW	7,30
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Škrabka na sklo	•
Pripojovací kábel	Áno

