

KM 6523 FL

Samostatná elektrická varná doska  
na zabudovanie var. dosky bez rámu na zapustenie pre mimor. elegantné kuchyne.



- Jednoduchá obsluha – EasySelect
- Moder. dizajn – šírka 752 mm na zabudovanie bez rámu na zapustenie
- Mimoriadne flexibilná – 4 varných zón vrát. 1 zóny Vario
- Komfortná – automatika predvarenia pre každú varnú zónu
- Bezpečná – trojstup. indikátor zostat. tepla pre každú varnú zónu

EAN: 4002516573272 / Číslo materiálu: 12048070 / Číslo starého materiálu: 26652370D

<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Elektrina
<b>Vyhotovenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	4
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Velkosť v mm	Ø 120 / Ø 210
Max. výkon vo W	1200/2200
<b>2. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu vľavo
Druh	Jednookruhová varná zóna
Velkosť v mm	Ø 145
Max. výkon vo W	1200
<b>3. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu vpravo
Druh	Zóna na varenie aj pečenie
Velkosť v mm	Ø 170 / 170x290
Max. výkon vo W	1500/2600
<b>4. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpredu vpravo
Druh	Jednookruhová varná zóna
Velkosť v mm	Ø 180
Max. výkon vo W	1800
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Ovládanie senzorovými tlačidlami	EasySelect
Rozšírenie varných zón	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Automatika vypnutia	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Kuchynský budík	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Využitie zostatkového tepla	•
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•

KM 6523 FL

Samostatná elektrická varná doska

na zabudovanie var. dosky bez rámu na zapustenie pre mimor. elegantné kuchyne.




EAN: 4002516573272 / Číslo materiálu: 12048070 / Číslo starého materiálu: 26652370D

Technické údaje	
Rozmery (v x š x h) v mm	45 x 752 x 492
Rozmery v mm (šírka)	752
Rozmery v mm (výška)	45
Rozmery v mm (hĺbka)	492
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	45
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	730
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	470
Hmotnosť v kg	10
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	756
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	496
Celkový príkon v kW	7,80
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dodávané príslušenstvo	
Škrabka na sklo	•
Pripojovací kábel	Áno

## KM 6523 FL

Samostatná elektrická varná doska

na zabudovanie var. dosky bez rámu na zapustenie pre mimor. elegantné kuchyne.



KM 6542 FL, KM 6523 FL (Installation drawing)