

DGC 7440 HC Pro

Kompaktný konvektomat

na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie so sieťovým prepojením + HydroClean.



- Veľký textový displej so sensorovým ovládaním – DirectSensor
- Perfektné výsledky – technológia pary DualSteam
- Zvonku chrumkavé, vnútri šťavnaté – kombinovaná príprava
- Pohodlná obsluha – zásobník na vodu za autom. otvárat. clonou
- Ľahké čistenie – HydroClean a nehrdz. nerezový ohrevný priestor

A⁺

EAN: 4002516587583 / Číslo materiálu: 12099670 / Číslo starého materiálu: 23744028D

Vyhotovenie	
Farba prístroja	Obsidián čierna
Prevedenie a dizajn	
Konvektomaty	•
VitroLine	•
Užívateľské výhody	
Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Externá tvorba pary	•
Klimatický senzor	•
Individuálne možnosti nastavenia vlhkosti pri kombinovanej príprave	•
Príprava menu bez prenášania chutí	•
Mix & Match	•
Automatické programy s individuálnym prispôbením výsledku prípravy	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Crisp	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Kombinovaná príprava jedál	•
Kombinovaná príprava jedál s horúcim vzduchom plus	•
Kombinovaná príprava jedál s horným/spodným ohrevom	•
Kombinovaná príprava jedál s veľkým grilom	•
Príprava jedál v pare	•
Sous-vide	•
Ohrev	•
Pečenie Gourmet	•
Režimy grilovania	•
Gril	•
Malý gril	•
Horúci vzduch plus	•
Intenzívne pečenie	•
Múčniky špeciál	•
Horný/spodný ohrev	•
Horný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Horúci vzduch Eco	•
Príprava v pare Eco	•
Nahrievanie tanierov	•
Špeciálne použitia	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•

DGC 7440 HC Pro

Kompaktný konvektomat

na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie so sieťovým prepojením + HydroClean.



EAN: 4002516587583 / Číslo materiálu: 12099670 / Číslo starého materiálu: 23744028D

Motorický výsuvný panel	•
Príprava nezávislá od množstva	•
Príprava v pare až na 3 úrovniach súčasne	•
Automatická príprava menu	•
Redukcia pary pred ukončením programu	•
Zobrazenie denného času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Program Sabat	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Komfort pri údržbe	
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Externý výrobnik pary	•
HydroClean	•
Programy údržby	•
Údržbový program odmočenie	•
Údržbový program oplach	•
Program sušenia ohrevného priestoru	•
Rýchlopínače pre postranné mriežky	•
Vyberateľné postranné mriežky	•
Odvápňovanie	•
Dvierka CleanGlass	•
Parná tech./zásobovanie vodou	
DualSteam	•
Výkon výrobníka pary v kW	3,30
Objem zásobníka na čerstvú vodu v l	1,4
Zásobník na čerstvú vodu za výsuvným panelom	•
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelom	•
Sieťka v odtoku	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•

DGC 7440 HC Pro

Kompaktný konvektomat

na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie so sieťovým prepojením + HydroClean.




EAN: 4002516587583 / Číslo materiálu: 12099670 / Číslo starého materiálu: 23744028D

Zablokovanie uvedenia do prevádzky	•
Systém ochladzovania výparov	•
Zablokovanie tlačidiel	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	47
Počet úrovní zasunutia	3
Označenie úrovní zasunutia	•
Doraz dvierok	dolu
Osvetlenie ohrevného priestoru	BrilliantLight
Min. teploty pri pečení v rúre v °C	30
Max. teploty pri pečení v rúre v °C	230
Min. teploty pri príprave v pare v °C	40
Max. teploty pri príprave v pare v °C	100
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 456 x 569
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	455,5
Hĺbka prístroja v mm	568,5
Hmotnosť v kg	40,2
Celkový príkon v kW	3,40
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean HBBR 71	1
Vyberateľná postranná mriežka (pár)	1
Perforovaná nerezová napařovacia miska	1
Neperforovaná nerezová napařovacia miska	1
Čistiaci prostriedok HydroClean	1
Odvápňovacie tablety	2
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


DGC 7440 HC Pro

Kompaktný konvektomat


na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie so sieťovým prepojením + HydroClean.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings