

DGC 7845 HC Pro

Kompaktný konvektomat s prípojkou čerstvej a odpadovej vody na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie, s bezkáblovým teplomerom + HydroClean.



- Veľký displej so senzorom priblíženia – M Touch + MotionReact
- Perfektné výsledky – technológia pary DualSteam
- Zvonku chrumkavé, vnútri šťavnaté – kombinovaná príprava
- Miele@home – spotrebič s pripojením na WiFi + Mix & Match
- Ľahké čistenie – HydroClean a nehrdz. nerezový ohrevný priestor

A+

EAN: 4002516632597 / Číslo materiálu: 12100680 / Číslo starého materiálu: 23784538D

Prevedenie a dizajn	
Konvektomaty	•
VitroLine	•
Farba prístroja	Grafitová sivá
Užívateľské výhody	
Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Externá tvorba pary	•
Klimatický senzor	•
Individuálne možnosti nastavenia vlhkosti pri kombinovanej príprave	•
Príprava menu bez prenášania chutí	•
Mix & Match	•
Pokrmový teplomer	bez kábla
Automatické programy s individuálnym prispôbením výsledku prípravy	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Crisp	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Kombinovaná príprava jedál	•
Kombinovaná príprava jedál s horúcim vzduchom plus	•
Kombinovaná príprava jedál s horným/spodným ohrevom	•
Kombinovaná príprava jedál s veľkým grilom	•
Príprava jedál v pare	•
Sous-vide	•
Ohrev	•
Pečenie Gourmet	•
Režimy grilovania	•
Gril	•
Malý gril	•
Horúci vzduch plus	•
Intenzívne pečenie	•
Múčniky špeciál	•
Horný/spodný ohrev	•
Horný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Horúci vzduch Eco	•
Príprava v pare Eco	•
Nahrievanie tanierov	•
Špeciálne použitia	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	M Touch
Približovací senzor MotionReact	•
MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo	•
MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej	•

DGC 7845 HC Pro

Kompaktný konvektomat s prípojkou čerstvej a odpadovej vody na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie, s bezkáblovým teplomerom + HydroClean.



EAN: 4002516632597 / Číslo materiálu: 12100680 / Číslo starého materiálu: 23784538D

MotionReact: potvrdzovací signalizačný tón pri priblížení	•
MotionReact: rozpoznanie nábytkovej čelnej steny	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Nápoveda	•
Motorický výsuvný panel	•
Príprava nezávislá od množstva	•
Príprava v pare až na 3 úrovniach súčasne	•
Automatická príprava menu	•
Redukcia pary pred ukončením programu	•
Polyfónne signálne tóny	•
Zobrazenie denného času	•
Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Program Sabat	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Komfort pri údržbe	
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Externý výrobnik pary	•
HydroClean	•
Programy údržby	•
Údržbový program odmočenie	•
Údržbový program oplach	•
Program sušenia ohrevného priestoru	•
Rýchlopínače pre postranné mriežky	•
Výberateľné postranné mriežky	•
Odvápňovanie	•
Dvierka CleanGlass	•
Parná tech./zásobovanie vodou	
DualSteam	•
Výkon výrobníka pary v kW	3,30
DirectWater plus	•
Sítko v odtoku	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie uvedenia do prevádzky	•
Systém ochladzovania výparov	•
Zablokovanie tlačidiel	•

DGC 7845 HC Pro

Kompaktný konvektomat s prípojkou čerstvej a odpadovej vody
na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie, s bezkáblovým teplomerom + HydroClean.

DGC 7845 HC Pro

Kompaktný konvektomat s prípojkou čerstvej a odpadovej vody na prípravu v pare, pečenie, vyprážanie, s bezkáblovým teplomerom + HydroClean.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings