

## H 7145 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou  
v elegantnom, čiernom dizajne s automatic. programami a kombi. prev. spôsobmi.



- Textový displej so senzorovým ovládaním – DirectSensor S
- Ľahké čistenie – štruktúrovaný varný priestor s PerfectClean
- Rovnomernejšie a rýchlejšie výsledky – Quick & Gentle
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home
- Stlačením tlačidla do cieľa – Quick mikrovlnka a tlačidlo Popcorn

EAN: 4002516611530 / Číslo materiálu: 12102240 / Číslo starého materiálu: 22714526D

Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná rúra na pečenie s mikrovlnkou	•
Farba	Obsidián čierna
BlackLine	•
Užívateľské výhody	
Quick & Gentle	•
Rýchloohrev	•
Udržiavanie teploty	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické pečenie	•
Horúci vzduch Eco	•
Gril	•
Horúci vzduch plus	•
Mikrovlnka	•
Mikrovlnka s automatickým pečením	•
Mikrovlnka s grilom	•
Mikrovlnka s horúcim vzduchom plus	•
Mikrovlnka s grilom s cirkuláciou	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 v 1	Rúra na pečenie, Mikrovlnná rúra, Rúra na pečenie s mikrovlnnou rúrou
Multilingua	•
Funkcia Popcorn	•
Zobrazenie denného času	•
Synchronizácia času	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Návrh na výkon mikrovlnky	•
Rýchla mikrovlnka	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Automatické využitie zostatkového tepla	•
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0

## H 7145 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou  
v elegantnom, čiernom dizajne s automatic. programami a kombi. prev. spôsobmi.



EAN: 4002516611530 / Číslo materiálu: 12102240 / Číslo starého materiálu: 22714526D

Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou a úpravou PerfectClean	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohrevného priestoru v l	43
Počet úrovní zasunutia	3
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	3
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	3
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 LED spot
Teploty v °C	30–225
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	225
Elektronicky riadený výkon mikrovlnky	•
Úrovně výkonu mikrovlnky vo W	
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	456
Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	36,0
Celkový príkon v kW	2,70
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,00
Výmena žiarovky	Servisná služba
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Rošt na pečenie s úpravou PerfectClean	1
Sklenená miska	1

H 7145 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou  
v elegantnom, čiernom dizajne s automatic. programami a kombi. prev. spôsobmi.



EAN: 4002516611530 / Číslo materiálu: 12102240 / Číslo starého materiálu: 22714526D

#### Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7145 BM

Kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnkou  
v elegantnom, čiernom dizajne s automatic. programami a kombi. prev. spôsobmi.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing



Installation H7000BM, installation drawings, GB, AUS



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B,  
H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings