

WWD164 WCS 9kg

Práčka s predným plnením W1:

A I 9 kg I 1400 ot/min I Miele@home I CapDosing I Voštinový bubon



- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň
- Šetrite energiu v najlepšej energetickej triede A
- Miele@home – inteligentné prepojenie pre viac možností
- Exkluzívny sortiment CapDosing pre rôzne textílie a flaky
- Náš voštinový bubon zaisťuje, že bielizeň zostane v perfektnom stave

* Dodatočná digitálna ponuka spoločnosti Miele & Cie. KG. Systém Miele@home umožňuje všetky inteligentné spôsoby použitia. Rozsah funkcií sa môže odlišovať v závislosti od modelu a krajiny.



EAN: 4002516609933 / Číslo materiálu: 12137050 / Číslo starého materiálu: 11WD1641CZ

Vyhotovenie	
Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Doraz dvierok	vpravo
Vyhotovenie	
Označenie produktu	W1 White Edition
Práčky s predným plnením	•
Odstredovanie	
Max. počet otáčok pri odstreďovaní	1400
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstreďovania“	•
Dizajn	
Farba prístroja	lotosová biela
Farba ovládacieho panela	lotosová biela
Dizajn dvierok	Obsidián čierna s bielym krúžkom
Farba otočného voliča	Lotosovo biela
Vyhotovenie ovládacieho panela	so sklonom 5°
Spôsob ovládania	Otočný spínač
Displej	DirectSensor žlté, 7-segm.
Čistiaci výkon	
Presné dávkovanie CapDosing	•
Ochrana bielizne	
Voštinový bubon	•
Naplnenie v kg	9,0
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	49
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	49
Trieda efektívnosti odstreďovania	B
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstreďovaní)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstreďovaní v dB(A) re 1 pW	70
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	209
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,30
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	0,60
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Počítadlo množstva vody	•
Regulácia peny	•
Motor ProfiEco	•

WWD164 WCS 9kg

Práčka s predným plnením W1:

A | 9 kg | 1400 ot/min | Miele@home | CapDosing | Voštinový bubon



EAN: 4002516609933 / Číslo materiálu: 12137050 / Číslo starého materiálu: 11WD1641CZ

Programy prania	
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Košele	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Impregnácia	•
Odčerpávanie/odstredovanie	•
ECO 40-60	•
Extra pranie	
Krátky	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
Kvalita	
Protizávažia zo sivej liatiny	•
Bezpečnosť	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
Detská poistka	•
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	643
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1077
Hmotnosť v kg	91
Celkový príkon v kW	2,10-2,40
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2


WWD164 WCS 9kg

Práčka s predným plnením W1:


A | 9 kg | 1400 ot/min | Miele@home | CapDosing | Voštinový bubon




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm