

H 2467 BP ACTIVE

Rúra na pečenie

v modernom dizajne so zosietením, pyrolýzou a plnovýsuvom FlexiClip.



- Textový displej s ovládacími gombíkmi – EasyControl Plus
- Nenáročné čistenie – vybavenie pyrolýzou
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home
- Jednoducho dosiahnete perfektný výsledok – automatické programy
- Prevádzkový režim AirFry



EAN: 4002516622024 / Číslo materiálu: 12144270 / Číslo starého materiálu: 22246705D

| | |
|---|--------------------|
| Prevedenie a dizajn | |
| Zabudovateľná rúra na pečenie | • |
| Farba | Obsidián čierna EL |
| Užívateľské výhody | |
| Rýchloohrev | • |
| Prevádzkové spôsoby | |
| AirFry | • |
| Automatické programy | • |
| Horúci vzduch Eco | • |
| Gril | • |
| Horúci vzduch plus | • |
| Intenzívne pečenie | • |
| Horný/spodný ohrev | • |
| Gril s cirkuláciou vzduchu | • |
| Komfort pri obsluhu | |
| Pripojenie k Miele@home | • |
| Displej | EasyControl Plus |
| MultiLingua | • |
| Zobrazenie denného času | • |
| Kuchynský budík | • |
| Programovanie začiatku prípravy | • |
| Programovanie konca prípravy | • |
| Programovanie trvania prípravy | • |
| Indikácia aktuálnej teploty | • |
| Indikácia požadovanej teploty | • |
| Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty | • |
| Navrhovaná teplota | • |
| Individuálne nastavenia | • |
| Hospodárnosť a udržateľnosť | |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) | A+ |
| Príkion vo vypnutom stave vo W | 0,5 |
| Príkion v režime Stand-by vo W | 1,0 |
| Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W | 2,0 |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min | 20 |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min | 20 |
| Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min | 20 |
| Komfort pri údržbe | |
| Pyrolytické samočistenie | • |
| Dvierka CleanGlass | • |
| Bezpečnosť | |
| Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou | • |
| Bezpečnostné vypínanie | • |
| Zablokovanie sprevádzkovania | • |
| Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy | • |
| Technické údaje | |
| Objem ohrevného priestoru v l | 76 |
| Počet úrovní zasunutia | 5 |
| Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1 | 5 |

H 2467 BP ACTIVE

Rúra na pečenie

v modernom dizajne so zosietením, pyrolýzou a plnovýsuvom FlexiClip.



EAN: 4002516622024 / Číslo materiálu: 12144270 / Číslo starého materiálu: 22246705D

| | |
|--|---|
| Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2 | 5 |
| Označenie úrovní zasunutia | • |
| Osvetlenie ohrevného priestoru | 1 halogénový spot |
| Teploty v °C | 30–300 |
| Min. teploty v °C | 30 |
| Max. teploty v °C | 300 |
| Min. šírka výklenku v mm | 560 |
| Max. šírka výklenku v mm | 568 |
| Min. výška výklenku v mm | 590 |
| Max. výška výklenku v mm | 595 |
| Hĺbka výklenku v mm | 550 |
| Šírka prístroja v mm | 595 |
| Výška prístroja v mm | 596 |
| Hĺbka prístroja v mm | 568 |
| Hmotnosť v kg | 47,0 |
| Celkový príkon v kW | 3,60 |
| Napätie vo V | 220-240 |
| Frekvencia v Hz | 50 |
| Istenie v A | 16 |
| Počet fáz | 1 |
| Pripojovací kábel so sieťovým konektorom | • |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 1,50 |
| Výmena žiarovky | Zákazník |
| Dodávané príslušenstvo | |
| Plech na pečenie s úpravou PerfectClean HBB 71 | 1 |
| Univerzálny plech s úpravou PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Rošt na pečenie | 1 |
| Plnovýsuv FlexiClip HFC 70-C (pár) | 1 |
| Vyberateľná postranná mriežka (pár) | 1 |
| Dostupné jazyky displeja | |
| Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , , |

H 2467 BP ACTIVE

Rúra na pečenie

v modernom dizajne so zosietením, pyrolýzou a plnovýsuvom FlexiClip.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings