


KM 7867-1 FL Diamond

Samostatná indukčná varná doska

s celoplošnou indukciou a DiamondFinish pre dlhotrvajúcu radosť z varenia



- Zušľachtené odolnou povrchovou úpravou – DiamondFinish
- Inteligentné rozpoznanie hrncov – až pre 4 kuchynské riady
- Intuitívna rýchla voľba vďaka číselným riadkom – Smart Select White
- Komunikácia s odsávačom – automatická funkcia Con@ctivity
- Bez rámu pre montáž so zapustením al. položením na pracovnú dosku


EAN: 4002516625933 / Číslo materiálu: 12158530 / Číslo starého materiálu: 26786773D

Spôsob ohrevu	
Spôsob ohrevu	Indukcia
Vyhotovenie	
Samostatne bez sporáka	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Povrch odolný voči poškrabaniu	DiamondFinish
Farba sklokeramiky	Grafitová čierna
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
DiamondFinish	•
Vybavenie varných zón	
Počet varných priestorov	1
Maximálny počet kuchynského riadu	4
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	ľubovoľne voliteľné
Druh	Celá plocha
Veľkosť v mm	570x390
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3300
Max. výkon vo W	2600
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	3650
Komfort pri obsluhu	
Prepojenie s Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	SmartSelect
Farba displeja	Biela
Inteligentné rozpoznávanie hrnca	•
Pomoc pri polohovaní	•
Funkcia Stop&Go	•
Ochrana pri utieraní	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•

KM 7867-1 FL Diamond

Samostatná indukčná varná doska

s celoplošnou indukciou a DiamondFinish pre dlhotrvajúcu radosť z varenia



EAN: 4002516625933 / Číslo materiálu: 12158530 / Číslo starého materiálu: 26786773D

Bezpečnosť

Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•

Technické údaje

Rozmery (v x š x h) v mm	51 x 620 x 520
Rozmery v mm (šírka)	620
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	600
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	600
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	14
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	624
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	7,30
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60


Dodávané príslušenstvo

Pripojovací kábel	Áno
-------------------	-----


KM 7867-1 FL Diamond

Samostatná indukčná varná doska

s celoplošnou indukciou a DiamondFinish pre dlhotrvajúcu radosť z varenia



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FL Diamond, KM7867-2FL Diamond – onset installation (installation drawings)



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FLDiamond, KM7867-2FL Diamond – flush (installation drawings)