


## KM 7897-1 FL Diamond

Samostatná indukčná varná doska

s celoplošnou indukciou a DiamondFinish pre dlhotrvajúcu radosť z varenia



- Zušľachtené odolnou povrchovou úpravou – DiamondFinish
- Inteligentné rozpoznanie hrncov – až pre 6 kuchynských riadov
- Intuitívna rýchla voľba vďaka číselným riadkom – Smart Select White
- Komunikácia s odsávačom – automatická funkcia Con@ctivity
- Bez rámu pre montáž so zapustením al. položením na pracovnú dosku


EAN: 4002516639268 / Číslo materiálu: 12158550 / Číslo starého materiálu: 26789773D

<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Indukcia
<b>Vyhotovenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Grafitová čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
DiamondFinish	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných priestorov	1
Maximálny počet kuchynského riadu	6
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	ľubovoľne voliteľné
Druh	Celá plocha
Velkosť v mm	870x380
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3300
Max. výkon vo W	2600
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	3650
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	SmartSelect White
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Farba displeja	Biela
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Automatika vypnutia	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Inteligentné rozpoznávanie hrnca	•
Pomoc pri polohovaní	•
Ochrana pri utieraní	•
Kuchynský budík	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•

## KM 7897-1 FL Diamond

Samostatná indukčná varná doska

s celoplošnou indukciou a DiamondFinish pre dlhotrvajúcu radosť z varenia




EAN: 4002516639268 / Číslo materiálu: 12158550 / Číslo starého materiálu: 26789773D

Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery (v x š x h) v mm	51 x 936 x 520
Rozmery v mm (šírka)	936
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	916
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	916
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	21
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	940
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	11,00
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Pripojovací kábel	Áno


## KM 7897-1 FL Diamond

Samostatná indukčná varná doska

s celoplošnou indukciou a DiamondFinish pre dlhotrvajúcu radosť z varenia



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – onset



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – flush-fit