

## G 5310 SCi Active Plus

Zabudovateľná umývačka riadu

pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



- Tie najlepšie výsledky za menej ako hodinu – QuickPowerWash
- Inovatívny dizajn a maximálny komfort – zásuvka 3D-MultiFlex
- Umývanie čerstvou vodou – od 6.0 l v automatickom programe
- Úspora ďalších 50 % el. energie – pripojenie na teplú vodu
- Flexibilné a bezpečné uloženie – košové vybavenie Comfort



EAN: 4002516620914 / Číslo materiálu: 12173920 / Číslo starého materiálu: 21531057OE1

<b>Vyhotovenie</b>	
Zabudovateľná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•
<b>Dizajn</b>	
Farba ovládacieho panela	Nerez CleanSteel
Vyhotovenie ovládacieho panela	rovný
Spôsob ovládania	Ovládacie tlačidlo
Displej	3-miestny 7-segmentový displej
Farba displeja	Biela
<b>Komfort</b>	
Pomôcka na zatváranie dveriek	ComfortClose
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Kontrola funkčnosti	akustické
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	C
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,4
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,74
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	74
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,40
Doba trvania programu ECO v minútach	199
Trieda emisie hluku	B
Emisie hluku v dB (A)	44
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
<b>Kvalita výsledkov</b>	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Obehové turbotermické sušenie	•
Aktívne kondenzačné sušenie	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programy umývania</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzívny 75 °C	•
Jemný	•
<b>Možnosti umývania</b>	
Extra úsporný	•
Express	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
<b>Usporiadanie košov</b>	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex

## G 5310 SCi Active Plus

Zabudovateľná umývačka riadu


pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



EAN: 4002516620914 / Číslo materiálu: 12173920 / Číslo starého materiálu: 215310570E1

Nadstavec na šálky FlexCare	1
Košové vybavenie	Comfort
Počet jedálenských súprav	14
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém Waterproof	•
Detská poistka	•
<b>Technické údaje</b>	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	805
Výška výklenku maximálne v mm	870
Hĺbka výklenku v mm	570
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	805
Hĺbka prístroja v mm	570
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm	116,5
Hmotnosť netto v kg	44,7
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dveriek v kg	3,0
Max. hmotnosť čelných dveriek v kg	10,0
[možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu]	9,0
[možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu]	19,0
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
1 x balenie UltraTabs (20 kusov)	•
Voucher 1 x balenie UltraTabs (20 kusov) alebo 9 balení za špeciálnu cenu	•

G 5310 SCi Active Plus  
Zabudovateľná umývačka riadu  
pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)