

G 5740 SCi SL

Zabudovateľná umývačka riadu 45 cm

pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



EAN: 4002516621010 / Číslo materiálu: 12174030 / Číslo starého materiálu: 21574057OE1

Vyhotovenie	
Zabudovateľná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 45 cm	•
Dizajn	
Farba ovládacieho panela	Nerez CleanSteel
Vyhotovenie ovládacieho panela	rovný
Spôsob ovládania	Ovládacie tlačidlo
Displej	1-riadkový textový displej
Farba displeja	Biela
MultiLingua	•
Komfort	
Pomôcka na zatváranie dvierok	ComfortClose
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvolba štartu až 24 h	•
Kontrola funkčnosti	Displej
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	C
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	7,9
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,55
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	55
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,29
Doba trvania programu ECO v minútach	210
Trieda emisie hluku	B
Emisie hluku v dB (A)	44
EcoFeedback	•
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Obehové turbotermitické sušenie	•
Aktívne kondenzačné sušenie	•
BrilliantGlassCare	•
Programy umývania	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzívny 75 °C	•
Jemný	•
Extra tichý 40 dB(A)	•
Údržba prístroja	•
Možnosti umývania	
Krátky	•
IntenseZone	•
Express	•

- Tie najlepšie výsledky za menej ako hodinu – QuickPowerWash
- Úspora ďalších 50 % el. energie – pripojenie na teplú vodu
- Všetko absolútne suché – Sušenie AutoOpen
- Mimoriadne ľahké otváranie a zatváranie dvierok – ComfortClose
- Flexibilné a bezpečné uloženie – košové vybavenie ExtraComfort



G 5740 SCi SL

Zabudovateľná umývačka riadu 45 cm

pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.




EAN: 4002516621010 / Číslo materiálu: 12174030 / Číslo starého materiálu: 21574057OE1

Extra čisté	•
Extra suché	•
Usporiadanie košov	
Uloženie príboru	Zásuvka MultiFlex 45
Košové vybavenie	ExtraComfort 45 cm
Počet jedálskych súprav	9
Bezpečnosť	
Systém Waterproof	•
Detská poistka	•
Technické údaje	
Šírka výklenku minimálne v mm	450
Šírka výklenku maximálne v mm	450
Výška výklenku minimálne v mm	805
Výška výklenku maximálne v mm	870
Hĺbka výklenku v mm	570
Šírka prístroja v mm	448
Výška prístroja v mm	805
Hĺbka prístroja v mm	570
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm	116,5
Hmotnosť netto v kg	41,4
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dverok v kg	2,0
Max. hmotnosť čelných dverok v kg	8,0
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Dodávané príslušenstvo	
1 x balenie UltraTabs (20 kusov)	•
Voucher 1 x balenie UltraTabs (20 kusov) alebo 9 balení za špeciálnu cenu	•


G 5740 SCi SL

Zabudovateľná umývačka riadu 45 cm

pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)