


G 5790 SCVi SL

Plne integrovaná umývačka riadu 45 cm

pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



- Tie najlepšie výsledky za menej ako hodinu – QuickPowerWash
- Úspora ďalších 50 % el. energie – pripojenie na teplú vodu
- Všetko absolútne suché – Sušenie AutoOpen
- Mimoriadne ľahké otváranie a zatváranie dvierok – ComfortClose
- Flexibilné a bezpečné uloženie – košové vybavenie ExtraComfort




EAN: 4002516621027 / Číslo materiálu: 12174040 / Číslo starého materiálu: 21579062OE1

Vyhotovenie	
Plne integrovaná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 45 cm	•
Dizajn	
Farba ovládacieho panela	Nerez CleanSteel
Vyhotovenie ovládacieho panela	rovný
Spôsob ovládania	Ovládacie tlačidlo
Displej	1-riadkový textový displej
Farba displeja	Biela
MultiLingua	•
Komfort	
Pomôcka na zatváranie dvierok	ComfortClose
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvolba štartu až 24 h	•
Kontrola funkčnosti	Displej
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	C
Spotreba vody v programe Automatika v l od programu (cyklus) v litroch	6,0
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,55
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	55
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,29
Doba trvania programu ECO v minútach	210
Trieda emisie hluku	B
Emisie hluku v dB (A)	44
EcoFeedback	•
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Obehové turbotermitické sušenie	•
Aktívne kondenzačné sušenie	•
BrilliantGlassCare	•
Programy umývania	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzívny 75 °C	•
Jemný	•
Extra tichý 40 dB(A)	•
Údržba prístroja	•
Možnosti umývania	
Krátky	•
IntenseZone	•
Express	•

G 5790 SCVi SL

Plne integrovaná umývačka riadu 45 cm

pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.




EAN: 4002516621027 / Číslo materiálu: 12174040 / Číslo starého materiálu: 21579062OE1

Extra čisté	•
Extra suché	•
Usporiadanie košov	
Uloženie príboru	Zásuvka MultiFlex 45
Košové vybavenie	ExtraComfort 45 cm
Počet jedálenských súprav	9
Bezpečnosť	
Systém Waterproof	•
Detská poistka	•
Technické údaje	
Šírka výklenku minimálne v mm	450
Šírka výklenku maximálne v mm	450
Výška výklenku minimálne v mm	805
Výška výklenku maximálne v mm	870
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	448
Výška prístroja v mm	805
Hĺbka prístroja v mm	550
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm	116,5
Hmotnosť netto v kg	40,8
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dverok v kg	2,0
Max. hmotnosť čelných dverok v kg	8,0
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
Dodávané príslušenstvo	
1 x balenie UltraTabs (20 kusov)	•
Voucher 1 x balenie UltraTabs (20 kusov) alebo 9 balení za špeciálnu cenu	•


G 5790 SCVi SL

Plne integrovaná umývačka riadu 45 cm

pre optimálne výsledky sušenia vďaka systému sušenia AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)