

## G 5940 SCi SL

Zabudovateľná umývačka riadu 45 cm

s možnosťou zosieťovania pre ešte viac komfortu.



- Tie najlepšie výsledky za menej ako hodinu – QuickPowerWash
- Všetko absolútne suché – Sušenie AutoOpen
- Perfektné osvetlenie pre ľahšie nakladanie – BrilliantLight
- Najjednoduchšia komunikácia so spotrebičom – Miele@home
- Flexibilné a bezpečne umiestnené – Košové vybavenie MaxiComfort



EAN: 4002516621034 / Číslo materiálu: 12174050 / Číslo starého materiálu: 21594057OE1

### Vyhotovenie

Zabudovateľná umývačka riadu

•

Umývačka riadu so šírkou 45 cm

•

### Dizajn

Farba ovládacieho panela

Nerez CleanSteel

Vyhotovenie ovládacieho panela

rovný

Spôsob ovládania

Ovládacie tlačidlo

Displej

1-riadkový textový displej

Farba displeja

Biela

MultiLingua

•

### Komfort

Pripojenie k Miele@home

•

Pomôcka na zatváranie dvierok

ComfortClose

BrilliantLight

•

Ukazovateľ zostatkového času

•

Predvolba štartu až 24 h

•

Kontrola funkčnosti

Displej

### Hospodárnosť a udržateľnosť

Trieda energetickej účinnosti (A – G)

B

Spotreba vody v programe Automatika v l od

6,0

Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch

7,9

Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh

0,47

Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh

47

Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh

0,23

Doba trvania programu ECO v minútach

230

Trieda emisie hluku

B

Emisie hluku v dB (A)

43

EcoFeedback

•

Technológia EcoPower

•

Preukázaná hygiena

•

Pripojenie na teplú vodu

•

Polovičné naplnenie

•

### Kvalita výsledkov

Umývanie výhradne s čerstvou vodou

•

SensorDry

•

Obehové turbotermické sušenie

•

Aktívne kondenzačné sušenie

•

BrilliantGlassCare

•

### Programy umývania

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatika

•

Intenzívny 75 °C

•

Jemný

•

Hygiena

•

SolarSpar

•

Extra tichý 40 dB(A)

•

Cestoviny/paella

•

## G 5940 SCi SL

Zabudovateľná umývačka riadu 45 cm

s možnosťou zosieťovania pre ešte viac komfortu.




EAN: 4002516621034 / Číslo materiálu: 12174050 / Číslo starého materiálu: 21594057OE1

Bez horného koša 65 °C	•
Pivné poháre, teplý	•
Údržba prístroja	•
<b>Možnosti umývania</b>	
Krátky	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
<b>Usporiadanie košov</b>	
Uloženie príboru	Zásuvka MultiFlex 45
Držiak na poháre FlexCare	2
Košové vybavenie	MaxiComfort 45 cm
Počet jedálenských súprav	9
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém Waterproof	•
Detská poistka	•
<b>Technické údaje</b>	
Šírka výklenku minimálne v mm	450
Šírka výklenku maximálne v mm	450
Výška výklenku minimálne v mm	805
Výška výklenku maximálne v mm	870
Hĺbka výklenku v mm	570
Šírka prístroja v mm	448
Výška prístroja v mm	805
Hĺbka prístroja v mm	570
Hĺbka prístroja pri otvorených dvierkach v cm	116,5
Hmotnosť netto v kg	41,4
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka privodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dvierok v kg	2,0
Max. hmotnosť čelných dvierok v kg	8,0
<b>Dostupné jazyky displeja</b>	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
1 x balenie UltraTabs (20 kusov)	•
Voucher 1 x balenie UltraTabs (20 kusov) alebo 9 balení za špeciálnu cenu	•


G 5940 SCi SL

Zabudovateľná umývačka riadu 45 cm

s možnosťou zosieťovania pre ešte viac komfortu.



G7000, integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)