

K 7128 D

Zabudovateľná chladnička

so 4* mraz. priehradkami DailyFresh, LED osvetl. a SoftClose pre väčší komfort.



- Priestranná zásuvka s nastaviteľnou vlhkosťou – DailyFresh
- Optimálne a bezúdržbové osvetlenie vnútorného priestoru vďaka LED
- Integrovaná 4-hviezdičková mraziaca priehradka
- Tlmené zatváranie dvierok vďaka SoftClose
- Rýchle chladenie potravín vďaka funkcii superchladenie



EAN: 4002516664253 / Číslo materiálu: 12269790 /

Číslo starého materiálu: 36712800EU1

Kategória prístroja	
Chladnička	•
Vyhotovenie	
Zabudovateľný prístroj	•
Plne integrovaný prístroj	•
Záves dvierok	vpravo
možnosť zmeny závesu dvierok	•
Dizajn	
Osvetlenie chladiacej zóny	LED
Komfort pri obsluhu	
Systém zachovania čerstvosti	DailyFresh
ComfortFrost	•
SoftClose	•
Ovládanie	
Koncept ovládania	EasyControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť	Nie
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Nie
Superchladenie	•
Počet teplotných zón	2
Režim Párty	•
Chladnička/chladiaca zóna	
Počet odkladacích plôch	2
Počet zásuviek na čerstvé potraviny	1
Počet priehradiek v dvierkach na konzervy	1
Priehradka v dvierkach na fľaše	1
Priehradka v dvierkach	2
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	D
Ročná spotreba energie v kWh	115,00
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,31
Bezpečnosť	
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Technické údaje	
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	874
Max. výška výklenku v mm	881
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	558
Výška prístroja v mm	874
Hĺbka prístroja v mm	548
Hmotnosť v kg	31,9
Upevňovacia technika	Pevné dvierka
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg	19
Klimatická trieda	SN-ST
Chladiaca zóna v l	104
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	15
Celkový užitočný objem v l	119

K 7128 D

Zabudovateľná chladnička

so 4* mraz. priehradkami DailyFresh, LED osvetl, a SoftClose pre väčší komfort.



EAN: 4002516664253 / Číslo materiálu: 12269790 /


Číslo starého materiálu: 36712800EU1

Doba skladovania pri poruche v h	11
Kapacita mrazenia v kg/24 h	3,00
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	B
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	35
Príkon v miliampéroch (mA)	700
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,3
Dodávané príslušenstvo	
Priehradka na vajíčka	•
Miska na kocky ľadu	•


K 7128 D

Zabudovateľná chladnička

so 4* mraz. priehradkami DailyFresh, LED osvetl, a SoftClose pre väčší komfort.



K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7115E, K7125E, built-in (footnote*) (installation drawings)



K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7115E, K7125E, side view (installation drawings)