

K 7328 D

Vstavaná chladnička, výška výklenku 122 cm

4*-priehradka, LED osvetlenie, SoftClose, superchladenie pre väčší komfort.



- Optimálne a bezúdržbové osvetlenie vnútorného priestoru vďaka LED
- Integrovaná 4-hviezdičková mraziaca priehradka
- Tlmené zatváranie dvierok vďaka SoftClose
- Rýchle chladenie potravín vďaka funkcii superchladenie



EAN: 4002516664406 / Číslo materiálu: 12270960 /
Číslo starého materiálu: 36732800EU1

Všeobecné informácie	
označenie modelu	K 7328 D
Číslo materiálu výrobcu	12270960
EAN number	4002516664406
Class	Silver
Kategória prístroja	
Chladnička	•
Vyhotovenie	
Zabudovateľný prístroj	•
Plne integrovaný prístroj	•
Záves dvierok	vpravo
možnosť zmeny závesu dvierok	•
Komfort pri obsluhu	
Osvetlenie chladiacej zóny	LED
Režim Párty	•
ComfortFrost	•
SoftClose	•
Ovládanie	
Koncept ovládania	EasyControl
Možnosť vypnúť chladiacu časť	Nie
Superchladenie	•
Počet teplotných zón	2
Chladnička/chladiaca zóna	
4* freezer compartment	•
Počet odkladacích plôch	4
Držiak na fľaše z pochrómovaného kovu	•
Počet priehradiek v dvierkach na konzervy	3
Priehradka v dvierkach na fľaše	1
Priehradka v dvierkach	4
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	D
Ročná spotreba energie v kWh	118,00
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,32
Bezpečnosť	
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Technické údaje	
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	1221
Max. výška výklenku v mm	1228
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	558
Výška prístroja v mm	1221
Hĺbka prístroja v mm	548
Hmotnosť v kg	42,2
Upevňovacia technika	Pevné dvierka
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg	19
Klimatická trieda	SN-ST

K 7328 D

Vstavaná chladnička, výška výklenku 122 cm

4*-priehradka, LED osvetlenie, SoftClose, superchladenie pre väčší komfort.



EAN: 4002516664406 / Číslo materiálu: 12270960 /


Číslo starého materiálu: 36732800EU1

Chladiaca zóna v l	172
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	15
Celkový úžitkový objem v l	187
Doba skladovania pri poruche v h	11
Kapacita mrazenia v kg/24 h	3,00
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	A
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	27
Príkon v miliampéroch (mA)	700
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,3
Dodávané príslušenstvo	
Priehradka na vajčka	•
Miska na kocky ľadu	•


K 7328 D

Vstavaná chladnička, výška výklenku 122 cm



4*-priehradka, LED osvetlenie, SoftClose, superchladenie pre väčší komfort.



K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, installation



K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, built-in



K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, side view