

H 7860 BPX 125 Gala Ed

Rúra na pečenie bez rukoväti

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.



- Veľký textový displej s približ. senz. – M Touch + MotionReact
- Príprava jedla vždy pod kontrolou – kamera v ohrevnom priestore
- Takmer žiadna potreba čistenia – vybavenie pyrolyzou a PyroFit
- Záruka neprevarenia potravín – TasteControl
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home

A⁺

EAN: 4002516747635 / Číslo materiálu: 12305110 / Číslo starého materiálu: 22786085D

| | |
|---|------------------------|
| Jubilejná akcia | |
| 125 Gala Edition | • |
| Jubilejná akcia | |
| Jubilejný model 125 | • |
| Vyhotovenie | |
| Farba prístroja | Obsidián čierna, matná |
| Prevedenie a dizajn | |
| Zabudovateľná rúra na pečenie | • |
| ArtLine | • |
| Bez rukoväti | • |
| Užívateľské výhody | |
| TasteControl | • |
| Rýchloohrev | • |
| Predohrev | • |
| Pokrmový teplomer | bez kábla |
| Udržiavanie teploty | • |
| Funkcia Crisp | • |
| Prevádzkové spôsoby | |
| Rozmrazovanie | • |
| Automatické programy | • |
| Automatické programy špecifické pre krajinu | • |
| Automatické pečenie | • |
| Horúci vzduch Eco | • |
| Režimy grilovania | • |
| Gril | • |
| Malý gril | • |
| Horúci vzduch plus | • |
| Intenzívne pečenie | • |
| Klimatické pečenie | • |
| Klimatické pečenie s horúcim vzduchom plus | • |
| Klimatické pečenie s horným/spodným ohrevom | • |
| Klimatické pečenie s intenzívnym pečením | • |
| Klimatické pečenie s automatickým pečením | • |
| Príprava pri nízkej teplote | • |
| Horný/spodný ohrev | • |
| Horný ohrev | • |
| Spodný ohrev | • |
| Gril s cirkuláciou vzduchu | • |
| Špeciálne použitia | • |
| Komfort pri obsluhu | |
| Pripojenie k Miele@home | • |
| Displej | M Touch |
| MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo | • |
| MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej | • |
| MotionReact: potvrdzovací signalizačný tón pri priblížení | • |
| MotionReact: rozpoznanie nábytkovej čelnej steny | • |
| Kamera v ohrevnom priestore | • |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |

H 7860 BPX 125 Gala Ed

Rúra na pečenie bez rukoväti

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmmovým teplomerom a BrilliantLight.



EAN: 4002516747635 / Číslo materiálu: 12305110 / Číslo starého materiálu: 22786085D

| | |
|---|-----------------|
| MyMiele | • |
| Nápoveda | • |
| Časovo programovateľné dávky pary | • |
| Polyfónne signálne tóny | • |
| Zobrazenie denného času | • |
| Zobrazenie dátumu | • |
| Kuchynský budík | • |
| Programovanie začiatku prípravy | • |
| Programovanie trvania prípravy | • |
| Indikácia aktuálnej teploty | • |
| Navrhovaná teplota | • |
| Vlastné programy | • |
| Individuálne nastavenia | • |
| Hospodárnosť a udržateľnosť | |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) | A+ |
| Automatické využitie zostatkového tepla | • |
| Príkion vo vypnutom stave vo W | 0,5 |
| Príkion v režime Stand-by vo W | 1,0 |
| Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W | 2,0 |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min | 20 |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min | 20 |
| Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min | 20 |
| Komfort pri údržbe | |
| Pyrolytické samočistenie | • |
| Katalyzátor | • |
| Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu | • |
| Dvierka CleanGlass | • |
| Bezpečnosť | |
| Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou | • |
| Bezpečnostné vypínanie | • |
| Zablokovanie sprevádzkovania | • |
| Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy | • |
| Zablokovanie tlačidiel | • |
| Technické údaje | |
| Objem ohrevného priestoru v l | 76 |
| Počet úrovní zasunutia | 5 |
| Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1 | 5 |
| Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2 | 5 |
| Označenie úrovní zasunutia | • |
| Osvetlenie ohrevného priestoru | BrilliantLight |
| Teploty v °C | 30–300 |
| Min. teploty v °C | 30 |
| Max. teploty v °C | 300 |
| Min. šírka výklenku v mm | 560 |
| Max. šírka výklenku v mm | 568 |
| Min. výška výklenku v mm | 590 |
| Max. výška výklenku v mm | 595 |
| Hĺbka výklenku v mm | 550 |
| Rozmery prístroja (š x v x h) v mm | 595 x 596 x 568 |

H 7860 BPX 125 Gala Ed

Rúra na pečenie bez rukoväti

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.



EAN: 4002516747635 / Číslo materiálu: 12305110 / Číslo starého materiálu: 22786085D

| | |
|---|---|
| Šírka prístroja v mm | 595 |
| Výška prístroja v mm | 596 |
| Hĺbka prístroja v mm | 568 |
| Hmotnosť v kg | 47,0 |
| Celkový príkon v kW | 3,70 |
| Napätie vo V | 220-240 |
| Frekvencia v Hz | 50 |
| Istenie v A | 16 |
| Počet fáz | 1 |
| Pripojovací kábel so sieťovým konektorom | • |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 1,50 |
| Výmena žiarovky | Servisná služba |
| Dodávané príslušenstvo | |
| Plech na pečenie s úpravou PerfectClean | 1 |
| Univerzálny plech s úpravou PerfectClean | 1 |
| Rošt na pečenie s úpravou PyroFit | 1 |
| Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PyroFit (pár) | 1 |
| Bezkáblový pokrmový teplomer | 1 |
| Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PyroFit (pár) | 1 |
| Odvápňovacie tablety | 2 |
| Dostupné jazyky displeja | |
| Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, româna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |

H 7860 BPX 125 Gala Ed

Rúra na pečenie bez rukoväti

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing