

KM 7361 FR

Samostatná indukčná varná doska

so 4 jednotlivými varnými zónami za priaznivú cenu



- Rýchly výber vďaka radu čísiel – ComfortSelect
- 4 jednotlivé varné zóny v rôznych veľkostiach
- V 626 mm mm šírke s nerezovým rámom pre montáž na pracovnú dosku
- Komunikácia s odsávačom – automatická funkcia Con@ctivity

EAN: 4002516711964 / Číslo materiálu: 12315500 / Číslo starého materiálu: 26736110D

<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Indukcia
<b>Vyhotovenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Obvodový nerezový rám	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	0
Maximálny počet kuchynského riadu	4
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 110-220
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
Max. výkon vo W	2300
<b>2. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 90-160
Max. výkon s funkciou Booster vo W	1850
Max. výkon vo W	1400
<b>3. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 100-190
Max. výkon s funkciou Booster vo W	2100
Max. výkon vo W	1400
<b>4. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpredu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 100-190
Max. výkon s funkciou Booster vo W	2100
Max. výkon vo W	1400
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	ComfortSelect
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Automatika vypnutia	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•

KM 7361 FR

Samostatná indukčná varná doska

so 4 jednotlivými varnými zónami za priaznivú cenu




EAN: 4002516711964 / Číslo materiálu: 12315500 / Číslo starého materiálu: 26736110D

Kuchynský budík	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Využitie zostatkového tepla	•
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery v mm (šírka)	626
Rozmery v mm (výška)	55
Rozmery v mm (hĺbka)	526
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	560
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	490
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	48
Hmotnosť v kg	10
Celkový príkon v kW	7,30
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Pripojovací kábel	Áno

## KM 7361 FR

Samostatná indukčná varná doska  
so 4 jednotlivými varnými zónami za priaznivú cenu



KM7360FR, KM7361FR surface-mounted (Installation drawing)