


KM 7361 FL

Samostatná indukčná varná doska
so 4 jednotlivými varnými zónami za priaznivú cenu



- Rýchly výber vďaka radu čísiel – ComfortSelect
- 4 jednotlivé varné zóny v rôznych veľkostiach
- 620 mm mm šírka pre montáž na pracovnú dosku alebo na zapustenie
- Komunikácia s odsávačom – automatická funkcia Con@ctivity


EAN: 4002516711971 / Číslo materiálu: 12315510 / Číslo starého materiálu: 26736170D

Spôsob ohrevu	
Spôsob ohrevu	Indukcia
Vyhotovenie	
Samostatne bez sporáka	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	0
Maximálny počet kuchynského riadu	4
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 110-220
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
Max. výkon vo W	2300
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vzadu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 90-160
Max. výkon s funkciou Booster vo W	1850
Max. výkon vo W	1400
3. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vzadu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 100-190
Max. výkon s funkciou Booster vo W	2100
Max. výkon vo W	1400
4. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpredu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 100-190
Max. výkon s funkciou Booster vo W	2100
Max. výkon vo W	1400
Komfort pri obsluhu	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	ComfortSelect
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Automatika vypnutia	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•

KM 7361 FL

Samostatná indukčná varná doska

so 4 jednotlivými varnými zónami za priaznivú cenu




EAN: 4002516711971 / Číslo materiálu: 12315510 / Číslo starého materiálu: 26736170D


Kuchynský budík	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Využitie zostatkového tepla	•
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	620
Rozmery v mm (výška)	53
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	560
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	490
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	53
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	600
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	10
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	624
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	7,30
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dodávané príslušenstvo	
Pripojovací kábel	Áno

KM 7361 FL

Samostatná indukčná varná doska
so 4 jednotlivými varnými zónami za priaznivú cenu



KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7360FL, KM7361FL flush (Installation drawing)