

## Duoflex HX1

### Akumulátorový vysávač

vysoký sací výkon | automatická úprava výkonu | úprava spotrebiča | modrá nordic



- 99,99 %\* schopnosť zadržiavať prach vďaka hygienickému filtru
- Lítiovo-iónový akumulátor: doba prevádzky až 55 minút na jedno nabitie
- Výkonný ako bežný vysávač značky Miele\*\*
- SpeedLock: rýchla výmena medzi úplným a ručným spotrebičom
- Ľahký a kompaktný: 3,1 kg, 0,3 l odpadová nádoba na prach
- Inteligentná elektrická kefa s automatickou úpravou výkonu

\* Podľa IEC 62885-4

\*\* Čistiaci výkon porovnateľný s podlahovým vysávačom značky Miele model Complete C3 (SGEF3) s turbokefou STB 305-3 (vysávanie prachu z kobercov a tvrdých plôch so škárami, zachytenie vlákien z koberca). Podľa IEC62885-2.

EAN: 4002516714774 / Číslo materiálu: 12377800 / Číslo starého materiálu: 41QLL031EU2

Vyhotovenie	
Akumulátorový vysávač	•
Označenie produktu	Duoflex HX1
Typ motora	Digital Efficiency Motor
Typ produktu	SQLL0
Farba prístroja	Modrá nordic
Čistenie	
Technológia Vortex	•
Komfort pri obsluhu	
Elektronická regulácia sacej sily	Tlačidlá/2 stupne
Nástenný držiak	Standard
Uloženie príslušenstva	HX-AH 20
Filtračný systém	
ComfortClean	•
Objem nádoby na prach v l	0,3
Technické údaje	
Typ akumulátora	Lítium-iónový
Menovitá kapacita akumulátora v mAh	2500
Hlučnosť v dB	79,0
Šírka v mm	260
Výška v mm	1250
Hmotnosť v kg	3,1
Doba chodu pre stupeň MIN PowerUnit samostatne	55
Plošný výkon v m <sup>2</sup>	60
Doba nabíjania v min	210
Menovitý príkon vo W	160
Dodávané príslušenstvo	
Kefka na čistenie	Nie
Elektrická kefa HX-EB 20 MultiFloor	•
Sací štetec HX-DB	•
Hubica na čalúnenie HX-UN	•
Hubica na vysávanie škár HX-CN	•