

Duoflex HX1 Total Care
Akumulátorový vysávač
vysoký výkon | Grab&Go | ľahký a kompaktný | rozsiahla súprava príslušenstva



- Lítiovo-iónový akumulátor: doba prevádzky až 55 minút na jedno nabitie
- Výkonný ako bežný vysávač značky Miele*
- Komfortná funkcia Grab&Go vďaka systému SpeedLock a nástennému držiaku
- Ľahký a kompaktný: 3,1 kg, 0,3 l odpadová nádoba na prach
- Inteligentná elektrická kefa s automatickou úpravou výkonu
- Exkluzívna súprava: rozsiahle príslušenstvo pre univerzálne použitie
- 99,99 %** schopnosť zadržiavať prach vďaka hygienickému filtru
- Moderný koncept dizajnu v kombinácii s vysokokvalitnou haptikou

* Čistiaci výkon porovnateľný s podlahovým vysávačom značky Miele model Complete C3 (SGEF3) s turbokefou STB 305-3 (vysávanie prachu z kobercov a tvrdých plôch so škárami, zachytenie vlákien z koberca). Podľa IEC62885-2.

** Podľa IEC 62885-4

EAN: 4002516715429 / Číslo materiálu: 12377850 / Číslo starého materiálu: 41QLL036EU2

Vyhotovenie	
Akumulátorový vysávač	•
Označenie produktu	Duoflex HX1
Typ motora	Digital Efficiency Motor
Typ produktu	SQLL0
Farba prístroja	Obsidián čierna
Čistenie	
Technológia Vortex	•
Komfort pri obsluhu	
Elektronická regulácia sacej sily	Tlačidlá/2 stupne
Nástenný držiak	Speedlock
Systém SpeedLock	SpeedLock system
Uloženie príslušenstva	HX-AH 20
Filtračný systém	
ComfortClean	•
Objem nádoby na prach v l	0,3
Technické údaje	
Typ akumulátora	Lítium-iónový
Menovitá kapacita akumulátora v mAh	2500
Hlučnosť v dB	79,0
Šírka v mm	260
Výška v mm	1250
Hmotnosť v kg	3,1
Doba chodu pre stupeň MIN PowerUnit samostatne	55
Plošný výkon v m ²	60
Doba nabíjania v min	210
Menovitý príkon vo W	160
Dodávané príslušenstvo	
Kefka na čistenie	Nie
Elektrická kefa HX-EB 20 MultiFloor	•
Sací štetec HX-DB	•
Hubica na čalúnenie HX-UN	•
Hubica na vysávanie škár HX-CN	•
HX-UB Universal Brush	•
HX-CNXL flexibilná dýza na škáry XL	•
HX-FSH 20 flexibilná nasávací hadica	•
HX-EC 20 Electro Compact	•